Ingranaggio a denti dritti

Inox 303 o inox 316

Modulo 3,0




- ***Qualità grado 7e25 DIN 3961 (AGMA Q10)***
- *Materiale:*
  Inox 303
  Inox 316
- *Dentatura tagliata a norma DIN 867*
- *Spessore del dente a norma DIN 3967*
- *Rendimento vicino al 98%*

Opzioni

- *Cambiamento di alesaggio (H7)*
- *Scanalatura a chiavetta normalizzata a norma DIN 6885 (JS9)*
- *Foro maschiato*
- *Foro per copiglia*

Info.

- *La coppia è indicativa ed è data per 100g/min*





Qualità grado 7e25

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	19+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice Inox 303	Codice Inox 316	Z Denti	ØP Primitivo	ØD Esterno	ØA Alesaggio	ØM Mozzo	Gioco (mm)	Coppia (Nm) Inox 303	Coppia (Nm) Inox 316	Massa Inox 303 (kg)	Prezzo unit. da 1 a 5 Inox 303	Prezzo unit. da 1 a 5 Inox 316
PSG3.0-18S	PSG3.0-18SL	18	54	60	14	45	0,171 - 0,069	22,94	17,84	0,851	91,52 €	105,09 €
PSG3.0-19S	PSG3.0-19SL	19	57	63	14	45	0,171 - 0,069	24,21	18,83	0,913	94,94 €	109,02 €
PSG3.0-20S	PSG3.0-20SL	20	60	66	14	45	0,171 - 0,069	32,22	25,06	0,978	98,08 €	112,62 €
PSG3.0-21S	PSG3.0-21SL	21	63	69	16	55	0,171 - 0,069	33,83	26,32	1,213	101,28 €	116,30 €
PSG3.0-22S	PSG3.0-22SL	22	66	72	16	55	0,171 - 0,069	35,45	27,57	1,285	104,76 €	120,26 €
PSG3.0-23S	PSG3.0-23SL	23	69	75	16	55	0,171 - 0,069	37,06	28,82	1,360	108,11 €	124,12 €
PSG3.0-24S	PSG3.0-24SL	24	72	78	16	55	0,171 - 0,069	38,67	30,08	1,439	111,19 €	127,66 €
PSG3.0-25S	PSG3.0-25SL	25	75	81	16	55	0,171 - 0,069	40,28	31,33	1,521	117,92 €	135,39 €
PSG3.0-26S	PSG3.0-26SL	26	78	84	16	55	0,171 - 0,069	49,28	38,33	1,607	124,69 €	143,18 €
PSG3.0-27S	PSG3.0-27SL	27	81	87	16	55	0,173 - 0,067	51,18	39,81	1,696	127,70 €	146,59 €
PSG3.0-28S	PSG3.0-28SL	28	84	90	16	55	0,173 - 0,067	53,07	41,28	1,789	131,19 €	150,65 €
PSG3.0-29S	PSG3.0-29SL	29	87	93	18	70	0,173 - 0,067	54,97	42,75	2,212	136,60 €	156,82 €
PSG3.0-30S	PSG3.0-30SL	30	90	96	18	70	0,173 - 0,067	62,55	48,65	2,312	141,50 €	162,48 €
PSG3.0-32S	PSG3.0-32SL	32	96	102	18	70	0,173 - 0,067	66,72	51,89	2,520	151,84 €	174,33 €
PSG3.0-35S	PSG3.0-35SL	35	105	111	18	70	0,173 - 0,067	72,98	56,76	2,859	175,87 €	201,92 €
PSG3.0-38S	PSG3.0-38SL	38	114	120	18	70	0,173 - 0,067	79,23	61,62	3,228	188,74 €	216,71 €
PSG3.0-40S	PSG3.0-40SL	40	120	126	18	70	0,173 - 0,067	106,57	82,89	3,491	194,04 €	222,82 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



Boccola autofilettante - Attrezzo, Strumento di posa



Leva a camma regolabile, Maschio



Inserto auto-maschiante a passo grosso, Filetto largo




Inserto con piastrina a incollare Masterplate®, rettangolare con pe...



Cuscinetto ritto tutto inox, Inox



Vite a testa svasata piana, Inox A2 - DIN 7991



Guarnizione di tenuta, Black NBR



Ingranaggio dritto acciaio - serie ECO, Acciaio C45



Riduttore a rinvio angolare a L o a T,



Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a



Screen support, Support with 5 axes of



Cuscinetto a flangia ovale in ghisa, Ghisa

Prodotti correlati



Ingranaggio dritto di precisione, Inox 316



Ingranaggio dritto di precisione, Acciaio 35NCD6 pretrattato