



# Flexible tube handle

For Ø18 - Ø33 tubes

PSPT


- Tube handle with collar
- Smooth interior
- Material:  
Black PVC

## Assembly

- Fit using a mallet,  
no adhesive required

## Advantages

- Resists oil, shocks and low  
temperatures



## DISCOUNTS

Qty	1+	60+	100+	200+
Disc.	List	-5%	-10%	On request


Part number	Tube ØT	L	ØD1	ØD	P	Weight (g)	Price each 1 to 59
PSPT18-115	18-19	115	31	44	110	62	2,66 €
PSPT20-115	20-21	115	31	44	110	56	2,35 €
PSPT22-115	22-23	115	31	44	110	46	2,04 €
PSPT24-125	24-25	125	36	49	120	72	3,03 €
PSPT26-125	26	125	36	49	120	60	2,66 €
PSPT27-125	27-28	125	36	49	120	50	2,56 €
PSPT29-125	29	125	36	49	120	50	2,56 €
PSPT30-130	30	130	42	51	125	92	3,03 €
PSPT33-130	33	130	42	51	125	74	2,66 €

Dimensions in mm

## Altri prodotti...



PM4  
Coppia ruota e vite senza fine, Acciaio temprato




G1  
Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio 20NCD2



INS\_SS  
Boccola autofilettante Inox, Inox



GEC  
Chiusura a leva in gomma con aggancio, Bloccabile



BCM\_HPBT  
Spazzola cilindrica modulare, Filo poliestere PBT



RLXAC8  
Rullo folle, Acciaio



CHTRP  
Riduttore a rinvio angolare a L o a T, fino a 87,3 Nm



PRF-SCREEN-4  
Screen support, Support with 4 axes of rotation



HTD14M\_85  
Puleggia dentata di trasmissione tipo HTD, HTD14 Ghisa



SLH  
Attrezzo di bloccaggio a leva orizzontale, A leva orizzontale - acci...



CHCSS  
Vite a testa cava esagonale CHC, Inox - A2



VDS  
Bloccaggio scorrevole per la regolazione, Bloccaggio rapido per foro...

## Prodotti correlati



PSPD18  
Manopola a pressione, PVC nero



PSPD40  
Manopola a pressione, PVC nero



PSPE22  
Conical flexible shaft handlee Ø22, Black PVC



PSPE20  
Conical flexible shaft handle Ø20, Black PVC