



# Flexible tube handle

For Ø18 - Ø33 tubes

PSPT


- Tube handle with collar
- Smooth interior
- Material:  
Black PVC

## Assembly

- Fit using a mallet,  
no adhesive required

## Advantages

- Resists oil, shocks and low  
temperatures



## DISCOUNTS

Qty	1+	60+	100+	200+
Disc.	List	-5%	-10%	On request

Part number	Tube ØT	L	ØD1	ØD	P	Weight (g)	Price each 1 to 59
PSPT18-115	18-19	115	31	44	110	62	2,66 €
PSPT20-115	20-21	115	31	44	110	56	2,35 €
PSPT22-115	22-23	115	31	44	110	46	2,04 €
PSPT24-125	24-25	125	36	49	120	72	3,03 €
PSPT26-125	26	125	36	49	120	60	2,66 €
PSPT27-125	27-28	125	36	49	120	50	2,56 €
PSPT29-125	29	125	36	49	120	50	2,56 €
PSPT30-130	30	130	42	51	125	92	3,03 €
PSPT33-130	33	130	42	51	125	74	2,66 €

Dimensions in mm

Fax: **082588 6000**

cial2@hpceurope.com

**HPC**

New products 2015


163

## Altri prodotti...



TBEBASE

Base plate for economic mini-table, Allows X-Y cross tables




IN2

Ingranaggio interno, Plastica lavorata (delrin)



RLX

Rullo folle plastica, PVC



QNUP

Cuscinetto a singola corona di rulli cilindrici, Anello interno con ...




DOMI30

Slitta di regolazione Domino 30, Slitta DOMILINE 30 con contatore e ...



PTR

Pignone tendicaten, Per applicazioni correnti



T2

Cinghia di posizionamento T, T2.5 Poliuretano armatura in acciaio



KKSS

Chiavetta rettangolare, Inox



CLASS

Maniglia a ripresa - maschio, Inox



TBE16

Economic mini-table with trapezoidal lead screw, 5kg



T5M T10M

Cinghia aperta al metro tipo T, T10 Poliuretano armatura



ACL-PL

Elementi di giunzione, Piastra di fissaggio - 176x86 mm

## Prodotti correlati




PSPD18

Manopola a pressione, PVC nero



PSPD40

Manopola a pressione, PVC nero



PSP22

Conical flexible shaft handlee Ø22, Black PVC



PSP20

Conical flexible shaft handle Ø20, Black PVC