



# Flexible tube handle

For Ø18 - Ø33 tubes

PSPT


- Tube handle with collar
- Smooth interior
- Material:  
Black PVC

## Assembly

- Fit using a mallet,  
no adhesive required

## Advantages

- Resists oil, shocks and low  
temperatures



## DISCOUNTS

Qty	1+	60+	100+	200+
Disc.	List	-5%	-10%	On request

Part number	Tube ØT	L	ØD1	ØD	P	Weight (g)	Price each 1 to 59
PSPT18-115	18-19	115	31	44	110	62	2,66 €
PSPT20-115	20-21	115	31	44	110	56	2,35 €
PSPT22-115	22-23	115	31	44	110	46	2,04 €
PSPT24-125	24-25	125	36	49	120	72	3,03 €
PSPT26-125	26	125	36	49	120	60	2,66 €
PSPT27-125	27-28	125	36	49	120	50	2,56 €
PSPT29-125	29	125	36	49	120	50	2,56 €
PSPT30-130	30	130	42	51	125	92	3,03 €
PSPT33-130	33	130	42	51	125	74	2,66 €

Dimensions in mm

## Altri prodotti...



DBC

Panamech, Multi-Beam, Alluminio - con ganascia di serraggio



PTGT

Puleggia folle, Per cinghia trapezoidale



CHA1056\_U4

Cerniera ad avvitare, Sezione 40X40



GB-RA

Ingranaggio dritto ottone, Ottone CuZn39Pb3



HTD8M\_30

Puleggia dentata di trasmissione tipo HTD, HTD8 Acciaio



DOMI\_MD

Tavola rotante di regolazione Domino, 55/1



NCT

Giunto di collegamento, Ad angolo fisso



VLBG

Anello di sollevamento, Girevole



BCA

Ghiera scanalata cilindrica in acciaio, Acciaio



CHAE6555

Cerniera ad avvitare estetica, Alluminio



PRF\_VTM

Fissaggio, Vite testa martello



PO

Maniglia a ponte - Multi-settore, Foro cieco maschiato

## Prodotti correlati



PSPD18

Manopola a pressione, PVC nero



PSPD40

Manopola a pressione, PVC nero



PSP22

Conical flexible shaft handlee Ø22, Black PVC



PSP20

Conical flexible shaft handle Ø20, Black PVC