

Drive sprocket for plate chain

PT880


For chain range 880 TAB

- For driving CAP880T chains
- With bore and keyway
- Materials:
 - Reinforced polyamide
 - Stainless steel screws
- Operating temp.: -10°C to +120°C
- For dimensions and bore tolerances, please refer to technical pages


Advantage

- Two part design facilitates easy assembly

Easy assembly



Two part design



DISCOUNTS

Qty.	1+	5+	10+
Disc.	List	-5%	On request

Part number	No. of teeth	ØDE	ØDP	Bore ØA	Weight (kg)	Price each 1 to 4
PT880-12-25	12	147,2	147,21	25	0,39	29,36 €
PT880-12-30	12	147,2	147,21	30	0,39	29,36 €
PT880-12-35	12	147,2	147,21	35	0,39	29,36 €
PT880-12-40	12	147,2	147,21	40	0,39	29,36 €

Dimensions in mm

Altri prodotti...



ZDB
Ingranaggio conico in
plastica, 2:1



PSG35
Ingranaggio dritto di
precisione, Inox 316



SVR30
Martinetto a vite - Vite
rotante, Con
madrevite esterna



PPD
Pistoncino a molla,
Per lamiera



GLB
Piccolo volano a 6
alette, Tecnopolimero
- Ottone



HBM
Guida su semi-binari,
Boccola di regolazione




DIA
Pistoncino a molla,
con anello



PW_PWG25
Vite senza fine di
precisione, Acciaio



FDSQ
Flexible drive shaft,
Masterflex® Steel,
with PVC casing



AWMP
Albero in alluminio
per guida lineare,
Alluminio



INSTool
Boccola autofilettante
- Attrezzo, Strumento
di posa



PAS
Maniglia a ponte,
Reinforced PA
thermoplastic

Prodotti correlati



CAP880
Catena a tapparella,
Stretta serie 880



CHM30-MOT
Motoriduttore AC
asincrono da 0,09 a
0,22kW, 0.09 a
0.22kW



CHMX_CHMDX
Albero per riduttore a
ruota e vite senza fine
CHMR e CHM, Albero
se...