

# Drive sprocket for plate chain

## PT880

## For chain range 880 TAB

- For driving CAP880T chains
- With bore and keyway
- Materials:
  - Reinforced polyamide
  - Stainless steel screws
- Operating temp.: -10°C to +120°C
- For dimensions and bore tolerances, please refer to technical pages


### Advantage

- Two part design facilitates easy assembly

**Easy assembly**



Two part design



### DISCOUNTS

Qty.	1+	5+	10+
Disc.	List	-5%	On request

Part number	No. of teeth	ØDE	ØDP	Bore ØA	Weight (kg)	Price each 1 to 4
PT880-12-25	12	147,2	147,21	25	0,39	29,36 €
PT880-12-30	12	147,2	147,21	30	0,39	29,36 €
PT880-12-35	12	147,2	147,21	35	0,39	29,36 €
PT880-12-40	12	147,2	147,21	40	0,39	29,36 €

Dimensions in mm

## Altri prodotti...



BLHB60  
Rinvio angolare ad albero cavo, fino a 70 Nm




PF15  
Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 3,75 Nm



F7-SN  
Visualizzatore multifunzione, Supporto snodato



UCF\_PBT  
Cuscinetto a flangia quadrata polimero inox, Polimero e inox



LRX  
Guida lineare a rulli, Binario - da 9410 N a 101000 N



PO  
Maniglia a ponte - Multi-settore, Foro cieco maschiato




PRF\_SDD  
Supporto per sensore Ø12, Ø12



GE32  
Chiusura a leva rigida ad anello, Standard



WJUM20  
Pattino Drylin® W, Pattino



PRL  
Profilo supporto per catena, Profilo ad L ad incastro



CHAu  
Cerniera ad avvitare, 270°



UTKswc  
Guida lineare Utilitrack®, Ruota di precisione a V in acciaio

## Prodotti correlati



CAP880  
Catena a tapparella, Stretta serie 880



CHM30-MOT  
Motoriduttore AC asincrono da 0,09 a 0,22kW, 0.09 a 0.22kW



CHMX\_CHMDX  
Albero per riduttore a ruota e vite senza fine CHMR e CHM, Albero se...