

Drive sprocket for plate chain

PT880


For chain range 880 TAB

- For driving CAP880T chains
- With bore and keyway
- Materials:
 - Reinforced polyamide
 - Stainless steel screws
- Operating temp.: -10°C to +120°C
- For dimensions and bore tolerances, please refer to technical pages


Advantage

- Two part design facilitates easy assembly

Easy assembly



Two part design



DISCOUNTS

Qty.	1+	5+	10+
Disc.	List	-5%	On request

Part number	No. of teeth	ØDE	ØDP	Bore ØA	Weight (kg)	Price each 1 to 4
PT880-12-25	12	147,2	147,21	25	0,39	29,36 €
PT880-12-30	12	147,2	147,21	30	0,39	29,36 €
PT880-12-35	12	147,2	147,21	35	0,39	29,36 €
PT880-12-40	12	147,2	147,21	40	0,39	29,36 €

Dimensions in mm

Altri prodotti...



CHAuss
Cerniera ad avvitare,
270°



ESCB
Base di sostegno,
Bipiede combinato



BOX-TOR-B
Valigetta di
guarnizioni toriche in
nitrile, 20.38 x
1.78mm a 50.16 ...



GPLss
Scovolo, inox



PTAF100-PAMF100
Piede fissabile con
base lamiera Ø100, Ø
100



MDB_MTB
Ingranaggio conico in
plastica stampata ,
3:1



BABpss
Perno autobloccante,
Inox



SHN
Dado esagonale -
DIN934, Acciaio (Class
6|8|)



RCX-6
Rondella sferica -
DIN6319, convessa



EKONSL
Piedino antivibrante
conico silicone,
Fissaggio femmina



T5M T10M
Cinghia aperta al
metro tipo T, T5
Poliuretano armatura



LRX
Guida lineare a rulli,
Carello - da 9410 N a
101000 N

Prodotti correlati



CAP880
Catena a tapparella,
Stretta serie 880



CHM30-MOT
Motoriduttore AC
asincrono da 0,09 a
0,22kW, 0.09 a
0.22kW



CHMX_CHMDX
Albero per riduttore a
ruota e vite senza fine
CHMR e CHM, Albero
se...