

Piede snodato con base stampata Ø100 Stock Inx Acc

PTA100 Carico massimo fino a 15 000N

PTA100ss

- **Piede snodato:** +/-10° rispetto all'asse
- Finitura lucida o sabbata della base per la versione inox
- Materiali:

Versione acciaio:

Base stampata: acciaio zincato C40
 Asta: acciaio zincato consegnata senza dado
 Soletta: gomma NBR vulcanizzata
 durezza 80° shore

Versione inox:


Base stampata: inox 304
 lucida o sabbata
 Asta: inox 304
 consegnata senza dado
 Soletta: gomma
 NBR vulcanizzata
 durezza 80° shore

versione
inox sabbata



Opzioni

- Altre dimensioni dell'asta su richiesta



NUOVO!

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	15+	20+	25+	40+
Sc. Prezzo	-5%	-10%	-15%	Su richiesta	

Codice		ØD	ØF	B	A	A/F	G	H	Carico statico (N)	Stock*	Prezzo unit.
lucido	sabbata										da 1 a 14
Piede acciaio											
PTA100-16-100	-	100	M16	100	38,0	16	28	137,5	15000	✓	25,52 €
PTA100-16-150	-	100	M16	150	38,0	16	28	187,5	15000	✓	28,05 €
PTA100-16-200	-	100	M16	200	38,0	16	28	237,5	15000	✓	28,97 €
PTA100-20-100	-	100	M20	100	39,0	20	28	138,5	15000	✓	26,75 €
PTA100-20-150	-	100	M20	150	39,0	20	28	188,5	15000	✓	29,71 €
PTA100-20-200	-	100	M20	200	39,0	20	28	238,5	15000	-	32,67 €
PTA100-24-100	-	100	M24	100	39,0	24	28	138,5	15000	-	31,62 €
PTA100-24-150	-	100	M24	150	39,0	24	28	188,5	15000	-	34,69 €
Piede inox											
PTA100-16-100/SS	PTA100-16-100/SS/SB	100	M16	100	39,5	13	30	139,5	15000	✓	49,66 €
PTA100-16-150/SS	PTA100-16-150/SS/SB	100	M16	150	39,5	13	30	189,5	15000	✓	51,41 €
PTA100-16-200/SS	PTA100-16-200/SS/SB	100	M16	200	39,5	13	30	239,5	15000	-	55,56 €
PTA100-20-100/SS	PTA100-20-100/SS/SB	100	M20	100	43,0	17	30	143,0	15000	-	53,20 €
PTA100-20-150/SS	PTA100-20-150/SS/SB	100	M20	150	43,0	17	30	193,0	15000	✓	56,74 €
PTA100-20-200/SS	PTA100-20-200/SS/SB	100	M20	200	43,0	17	30	243,0	15000	-	60,87 €
PTA100-24-100/SS	PTA100-24-100/SS/SB	100	M24	100	44,0	20	30	144,0	15000	-	57,32 €
PTA100-24-150/SS	PTA100-24-150/SS/SB	100	M24	150	44,0	20	30	194,0	15000	-	59,12 €


*Nei limiti della disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



TCL-ECL

Piede massiccio per carichi pesanti, Vite a registro



RPP

Piastra di giunzione per cinghia RPP, RPP8



AT5M AT10M

Cinghia aperta al metro tipo AT, AT5 Poliuretano armatura in acciaio



AT5M AT10M

Cinghia aperta al metro tipo AT, AT5 Poliuretano armatura in acciaio



BAN

Connettore / supporto per profili alluminio, Universale



CHAuss

Cerniera ad avvitare, 270°



CCL55

Capocorda ad occhiello, Inox




YG2

Ingranaggio dritto PRESTAZIONE, Acciaio 35NCD6



TCSH

Tenditore per catena automatico, Con



LAT1

Attuatore lineare a motore 1A, 1 ampere



CHAC4040NP

Cerniera, Quadrata con rivetto senza fori



SCA

Serracavo, Acciaio

Prodotti correlati



PTA150

Piede snodato con base stampata Ø150, Ø 150