

# Piede snodato con base stampata Ø100 Stock Inx Acc

## PTA100 Carico massimo fino a 15 000N PTA100ss

- **Piede snodato:** +/-10° rispetto all'asse
- Finitura lucida o sabbata della base per la versione inox
- Materiali:

### Versione acciaio:

Base stampata: acciaio zincato C40  
Asta: acciaio zincato consegnata senza dado  
Soletta: gomma NBR vulcanizzata  
durezza 80° shore

### Versione inox:


Base stampata: inox 304  
lucida o sabbata  
Asta: inox 304  
consegnata senza dado  
Soletta: gomma  
NBR vulcanizzata  
durezza 80° shore

versione  
inox sabbata



### Opzioni

- Altre dimensioni dell'asta su richiesta



**NUOVO!**

### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	15+	20+	25+	40+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	-15%	Su richiesta

Codice		ØD	ØF	B	A	A/F	G	H	Carico statico (N)	Stock*	Prezzo unit.
lucido	sabbata										da 1 a 14
<b>Piede acciaio</b>											
PTA100-16-100	-	100	M16	100	38,0	16	28	137,5	15000	✓	25,52 €
PTA100-16-150	-	100	M16	150	38,0	16	28	187,5	15000	✓	28,05 €
PTA100-16-200	-	100	M16	200	38,0	16	28	237,5	15000	✓	28,97 €
PTA100-20-100	-	100	M20	100	39,0	20	28	138,5	15000	✓	26,75 €
PTA100-20-150	-	100	M20	150	39,0	20	28	188,5	15000	✓	29,71 €
PTA100-20-200	-	100	M20	200	39,0	20	28	238,5	15000	-	32,67 €
PTA100-24-100	-	100	M24	100	39,0	24	28	138,5	15000	-	31,62 €
PTA100-24-150	-	100	M24	150	39,0	24	28	188,5	15000	-	34,69 €
<b>Piede inox</b>											
PTA100-16-100/SS	PTA100-16-100/SS/SB	100	M16	100	39,5	13	30	139,5	15000	✓	49,66 €
PTA100-16-150/SS	PTA100-16-150/SS/SB	100	M16	150	39,5	13	30	189,5	15000	✓	51,41 €
PTA100-16-200/SS	PTA100-16-200/SS/SB	100	M16	200	39,5	13	30	239,5	15000	-	55,56 €
PTA100-20-100/SS	PTA100-20-100/SS/SB	100	M20	100	43,0	17	30	143,0	15000	-	53,20 €
PTA100-20-150/SS	PTA100-20-150/SS/SB	100	M20	150	43,0	17	30	193,0	15000	✓	56,74 €
PTA100-20-200/SS	PTA100-20-200/SS/SB	100	M20	200	43,0	17	30	243,0	15000	-	60,87 €
PTA100-24-100/SS	PTA100-24-100/SS/SB	100	M24	100	44,0	20	30	144,0	15000	-	57,32 €
PTA100-24-150/SS	PTA100-24-150/SS/SB	100	M24	150	44,0	20	30	194,0	15000	-	59,12 €

\*Nei limiti della disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



PPS  
Anello di sollevamento, Gancio universale ad avvitare



PAMF100EB  
Piede snodato con base stampata fissabile Ø100, Piede snodato



PFM  
Piede senza snodo, Lamiera modellata



CHV  
Motovariatore meccanico, da 0,18 a 1,5kW



DER90  
Motore inox AC asincrono da 1,1 a 1,5kW, 1.1 a 1.5kW



RJA11\_27  
Guarnizione in gomma, Diverso dall'aggancio



CHAK  
Cerniera, Hi-Klik™ - di posizionamento



GG1  
Ingranaggio dritto rettificato, Acciaio trattato



LRX  
Guida lineare a rulli, Binario - da 9410 N a



BS2  
Panamech, Multi-Beam, Alluminio - con



OP3\_14\_06  
Accessorio per indicatori, Boccola di



M0  
Coppia ruota e vite senza fine, Bronzo

## Prodotti correlati



PTKFss  
Piede fissabile speciale agroalimentare, Stainless steel - 3-A

stand...



Piede speciale  
agroalimentare, Inox -  
3-A standard