

Carico massimo fino a 4 000N

PTA50
PTA50ss

- **Piede snodato:** +/-10° rispetto all'asse
- Finitura lucida o sabbiata della base per la versione inox
- Materiali:

Versione acciaio:

Base stampata: acciaio zincato C40
Asta: acciaio zincato consegnata senza dado
Soletta: gomma NBR vulcanizzata durezza 80° shore

Versione inox:

Base stampata: inox 304 lucida o sabbiata
Asta: inox 304 consegnata senza dado
Soletta: gomma NBR vulcanizzata durezza 80° shore


versione inox sabbiato



NUOVO!

Opzioni

- Altre dimensioni dell'asta su richiesta



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	15+	20+	25+	40+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	-15%	Su richiesta

Codice		ØD	ØF	B	A	A/F	G	H	Carico statico (N)	Stock*	Prezzo unit.
lucido	sabbiato									lucido	da 1 a 14
Piede acciaio											
PTA50-10-100	-	50	M10	100	29	14	19	129	4000	✓	14,71 €
PTA50-12-100	-	50	M12	100	29	14	19	129	4000	✓	14,71 €
PTA50-12-150	-	50	M12	150	29	14	19	179	4000	✓	15,87 €
PTA50-16-75	-	50	M16	75	29	16	19	104	4000	✓	15,09 €
PTA50-16-100	-	50	M16	100	29	16	19	129	4000	-	16,12 €
PTA50-16-150	-	50	M16	150	29	16	19	179	4000	-	18,28 €
Piede inox											
PTA50-10-75/SS	PTA50-10-75/SS/SB	50	M10	75	29	14	19	104	4000	✓	15,94 €
PTA50-10-125/SS	PTA50-10-125/SS/SB	50	M10	125	29	14	19	154	4000	✓	18,13 €
PTA50-12-75/SS	PTA50-12-75/SS/SB	50	M12	75	29	14	19	104	4000	✓	15,94 €
PTA50-12-125/SS	PTA50-12-125/SS/SB	50	M12	125	29	14	19	154	4000	✓	18,13 €
PTA50-16-75/SS	PTA50-16-75/SS/SB	50	M16	75	34	13	19	109	4000	✓	18,61 €
PTA50-16-100/SS	PTA50-16-100/SS/SB	50	M16	100	34	13	19	134	4000	-	19,33 €
PTA50-16-150/SS	PTA50-16-150/SS/SB	50	M16	150	34	13	19	184	4000	-	21,27 €

*Nei limiti della disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



STC
Deceleratore, Ghiera d'arresto



CMM_SS
Testa a snodo maschio DIN ISO12240-4, Inox / bronzo - Série



UCF_SS
Cuscinetto a flangia quadrata tutto inox, Inox



BABreceptacle
Perno autobloccante, Bussola di innesto



BTC_M
Tappo per tubo quadrato con inserto maschiato, Con inserto maschiato



BPL
Sfera portante con flangia, Leggero



NDS20
Connettore di serraggio, Incrociata




LWL
Guida lineare a sfere - Sfere inox, Carello - da 514 N a 16700 N



OP3_14_06
Accessorio per indicatori, Boccola di riduzione



PAT85
Piede snodato con base stampata Ø85, Ø 85



GPLny
Scovolo, nylon



KB_UU
Manicotto a sfere di precisione, Di precisione - acciaio

Prodotti correlati