

Carico massimo fino a 4 000N

PTA50  
PTA50ss

- **Piede snodato:** +/-10° rispetto all'asse
- Finitura lucida o sabbiata della base per la versione inox
- Materiali:

**Versione acciaio:**

Base stampata: acciaio zincato C40  
Asta: acciaio zincato consegnata senza dado  
Soletta: gomma NBR vulcanizzata durezza 80° shore

**Versione inox:**

Base stampata: inox 304 lucida o sabbiata  
Asta: inox 304 consegnata senza dado  
Soletta: gomma NBR vulcanizzata durezza 80° shore


versione inox sabbiato



**NUOVO!**

**Opzioni**

- Altre dimensioni dell'asta su richiesta



**SCONTI PER QUANTITÀ**

Qtà	1+	15+	20+	25+	40+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	-15%	Su richiesta

Codice		ØD	ØF	B	A	A/F	G	H	Carico statico (N)	Stock*	Prezzo unit.
lucido	sabbiato									lucido	da 1 a 14
<b>Piede acciaio</b>											
PTA50-10-100	-	50	M10	100	29	14	19	129	4000	✓	14,71 €
PTA50-12-100	-	50	M12	100	29	14	19	129	4000	✓	14,71 €
PTA50-12-150	-	50	M12	150	29	14	19	179	4000	✓	15,87 €
PTA50-16-75	-	50	M16	75	29	16	19	104	4000	✓	15,09 €
PTA50-16-100	-	50	M16	100	29	16	19	129	4000	-	16,12 €
PTA50-16-150	-	50	M16	150	29	16	19	179	4000	-	18,28 €
<b>Piede inox</b>											
PTA50-10-75/SS	PTA50-10-75/SS/SB	50	M10	75	29	14	19	104	4000	✓	15,94 €
PTA50-10-125/SS	PTA50-10-125/SS/SB	50	M10	125	29	14	19	154	4000	✓	18,13 €
PTA50-12-75/SS	PTA50-12-75/SS/SB	50	M12	75	29	14	19	104	4000	✓	15,94 €
PTA50-12-125/SS	PTA50-12-125/SS/SB	50	M12	125	29	14	19	154	4000	✓	18,13 €
PTA50-16-75/SS	PTA50-16-75/SS/SB	50	M16	75	34	13	19	109	4000	✓	18,61 €
PTA50-16-100/SS	PTA50-16-100/SS/SB	50	M16	100	34	13	19	134	4000	-	19,33 €
PTA50-16-150/SS	PTA50-16-150/SS/SB	50	M16	150	34	13	19	184	4000	-	21,27 €

\*Nei limiti della disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



Cuscinetto combinato con anello interno, Carico assiale monodirezion...



Rinvio angolare a T, da 4 a 10.30 Nm



Impugnatura cilindrica libera, Fissa



Rotex®, elastico, Alluminio



Vite di giunzione metallo/legno, Acciaio



Small dimension latch with locking system, Aluminium



Maniglia a ripresa - femmina, Plastica



Rinvio angolare ad albero cavo, fino a 10.3 Nm



Accessorio di serraggio manuale,



Accessori per pressa PRES-3HR e



Articulated fixable foot, pressed bolt-



Serracavo, Acciaio

**Prodotti correlati**