


Vite a occhiello

- Materiale:
Inox 316
- Nessuna marcatura sul prodotto

Utilizzo

Il carico di rottura si ottiene moltiplicando il CMU per il coefficiente di sicurezza 4


**SCONTI PER QUANTITÀ**

Qtà	1+	20+	40+	60+	80+	100+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

Codici	ØM	L	ØA	ØB	CMU (kg)	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit. 1 a 19
PTB6-40/SS	M6	40	12	22	120	0,020	✓	5,34 €
PTB6-60/SS	M6	60	12	22	120	0,030	✓	5,71 €
PTB6-80/SS	M6	80	12	22	120	0,030	✓	6,13 €
PTB8-60/SS	M8	60	14	26	225	0,050	✓	7,47 €
PTB8-80/SS	M8	80	14	26	225	0,055	✓	8,17 €
PTB8-100/SS	M8	100	14	26	225	0,060	✓	9,03 €
PTB10-100/SS	M10	100	16	30	375	0,105	✓	13,98 €
PTB12-120/SS	M12	120	16	35	600	0,165	✓	21,99 €

*Nel limite della disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



M1

Coppia ruota e vite
senza fine, Bronzo




SHTC

Tavola lineare
Drylin®, Nessuna
manutenzione



TS01_TW01

Guida lineare su
binario Drylin® T, fino
al 7000 N




M1

Coppia ruota e vite
senza fine, Plastica
lavorata (delrin)



MRA

Maglia rapida, Acciaio



RPP

Piastra di giunzione
per cinghia RPP,
RPP14



SCR

Accessori per ventosa,
Adattatore per inserto



PTA40

Articulated foot with
solid base foot Ø 40,
30000N



UFX

Giunto elastico
Uneflex®, economica




HW_HT

Guida su semi-binari,
Binario



SR

Cremagliera sezione
stretta, Inox



LAT2

Attuatore lineare a
motore 2A, 2 ampere

Prodotti correlati




TAC_SS

Tenditore, Inox




TCC

Tenditore, Acciaio



CAB

Cavo di fissaggio, Inox



CAB

Cavo di fissaggio,
Acciaio galvanizzato