

Tensioner pulley

New

PTGP

For flat belts

- Idler pulley


- Material:

PA6 reinforced with 30% fibreglass

Steel bearing

- Max speed 5,000 RPM

(Except for PTGP30 + PTGP32 = 9,000 RPM)



DISCOUNTS

Qty	1+	10+	25+	50+
Disc.	List	-5%	-10%	On request

Part number	ØD	Width		ØB	Bearing	ØC	ØA	E	G	For shaft	Price each 1 to 9
		L									
PTGP30-9-8	40	13,2		30	608 2RS	20	8	9,2	7	AXTR-M8	12,54 €
PTGP32-13-8	42	17,2		32	608 2RS	22	8	13,2	7	AXTR-M8	12,73 €
PTGP50-18-17	62	22,5		50	6203 2RS	38	17	18,3	12	AXTR-M12	13,96 €
PTGP50-20-17	62	26		50	6203 2RS	38	17	20,3	12	AXTR-M12	13,96 €
PTGP75-25-17	87	29,5		75	6203 2RS	38	17	25,3	12	AXTR-M12	16,59 €
PTGP75-31-17	87	35,5		75	6203 2RS	38	17	31,3	12	AXTR-M12	19,49 €
PTGP75-31-17D	87	35,5		75	6203 2RS	38	17	31,3	24	AXTR-M12	25,19 €
PTGP90-18-17	102	22,5		90	6203 2RS	38	17	18,3	12	AXTR-M12	28,09 €
PTGP90-31-17	102	35,5		90	6203 2RS	38	17	31,3	12	AXTR-M12	28,34 €
PTGP90-31-17D	102	35,5		90	6203 2RS	38	17	31,3	24	AXTR-M12	28,83 €
PTGP90-36-17D	102	40,5		90	6203 2RS	38	17	36,3	24	AXTR-M12	29,09 €
PTGP115-36-17	127	30,5		115	6203 2RS	38	17	26,6	12	AXTR-M12	34,09 €

Dimensions in mm

Altri prodotti...



DPAR_DKON
Piedino antivibrante
parabolico, Acciaio



PTA100ssEB
Piede snodato con
base stampata Ø100,
Piede snodato



BLHB30
Rinvio angolare ad
albero cavo, Fino a
4.4 Nm



DCA
Ventosa, Gomma
naturale



MRA_SS
Maglia rapida, Inox



VEL
Rotolo a strappo
fermacavi, cavi
elettrici e pneumatici



TIFss
Tirante tutto filetto -
DIN976A, Inox



VTSM
Ball head screws
Hygienic Design®,
Inox



ZBconique
Ingranaggio conico in
plastica, 1:1



ACLRP
Rullo per profilati, Con
cuscinetto a sfera



IBJ
Snodo angolare a
180°, Acciaio



PF60
Riduttore a ruota e
vite senza fine, fino a
118 Nm

Prodotti correlati



AXTR
Puleggia folle, Perno



PTGR
Puleggia folle, Per
cinghia tonda



PTGT
Puleggia folle, Per
cinghia trapezoidale