


- **Idler pulley**
- **Materials:**
 - PA6 reinforced with 30% fibreglass
 - Steel bearing
- Max speed 5,000 RPM



DISCOUNTS

Qty	1+	10+	25+	50+
Disc.	List	-5%	-10%	On request

Part number	For round belt	ØD	Width L	ØB	Bearing	C	ØA	E	G	For shaft	Price each 1 to 9
PTGR62-10-17	Ø10	76	18	62	6203 2RS	38	17	10,3	12	AXTR-M12	17,24 €
PTGR89-14-17	Ø14	105	18	89	6203 2RS	38	17	14,3	12	AXTR-M12	21,52 €
PTGR95-11-17	Ø11	114	20	95	6203 2RS	38	17	11,3	12	AXTR-M12	25,77 €

Dimensions in mm

Altri prodotti...



E60B

Riduttore a rinvio angolare, da 4.50 a 24 Nm



PRS80

Piede snodato tutto inox Ø80, Ø 80



BCM_HPBT

Spazzola cilindrica modulare, Filo poliestere PBT



HAR9

Rondella girevole, DIN 6371



PTA80

Piede snodato con base stampata Ø80, 10000N



MAX26

Motore riduttore DC 12V e 24V DC, da 0,075 a 0,6Nm




HTD5M_09

Puleggia dentata di trasmissione tipo HTD, HTD5 Acciaio



BPPL

Mini sfera portante a incastro, A incastro




BLHM30

Rinvio angolare, fino a 4.4 Nm



PGMSS

Maniglia a ponte inox, Inox



M1

Vite senza fine, Plastica lavorata (delrin)



BPHFclip

Sfera portante, Anello di fissaggio - montaggio dall'alto

Prodotti correlati



AXTR

Puleggia folle, Perno



PTGP

Puleggia folle, Per cinghia piatta



PTGT

Puleggia folle, Per cinghia trapezoidale