


- **idler pulley**
- **Materials:**
  - PA6 reinforced with 30% fibreglass
  - Steel bearing
- Max speed 5,000 RPM



### DISCOUNTS

Qty	1+	10+	25+	50+
Disc. List	-5%	-10%	On request	

Part number	For round belt	ØD	Width L	ØB	Bearing	C	ØA	E	G	For shaft	Price each 1 to 9
PTGR62-10-17	Ø10	76	18	62	6203 2RS	38	17	10,3	12	AXTR-M12	17,24 €
PTGR89-14-17	Ø14	105	18	89	6203 2RS	38	17	14,3	12	AXTR-M12	21,52 €
PTGR95-11-17	Ø11	114	20	95	6203 2RS	38	17	11,3	12	AXTR-M12	25,77 €

Dimensions in mm

## Altri prodotti...



CLAT

Maniglia a ripresa  
Hygienic Usit®, Inox



PTR

Pignone tendicatena,  
Per applicazioni  
correnti



CFS

Perno folle mini,  
Miniatura



PCS25ECO

Pignone a catena -  
acciaio, 6.35mm



AT5M AT10M

Cinghia aperta al  
metro tipo AT, AT10  
Poliuretano armatura  
in acciaio



PSG35

Ingranaggio dritto di  
precisione, Inox 303



DCA

Ventosa, nitrile



PW\_PWG05

Vite senza fine di  
precisione, Inox



HW\_HT

Guida su semi-binari,  
Binario




MEP

Impugnatura cilindrica  
libera, Fissa



T5M T10M

Cinghia aperta al  
metro tipo T, T5



PRF\_CHA D

Cerniera ad avvitare,  
Scardinabile

## Prodotti correlati



AXTR

Puleggia folle, Perno



PTGP

Puleggia folle, Per  
cinghia piatta



PTGT

Puleggia folle, Per  
cinghia trapezoidale