


# Tensioner pulley

New

## PTGR

## For round belts

- **Idler pulley**
- **Materials:**
  - PA6 reinforced with 30% fibreglass
  - Steel bearing
- Max speed 5,000 RPM



### DISCOUNTS

Qty	1+	10+	25+	50+
Disc.	List	-5%	-10%	On request

Part number	For round belt	ØD	Width L	ØB	Bearing	C	ØA	E	G	For shaft	Price each 1 to 9
PTGR62-10-17	Ø10	76	18	62	6203 2RS	38	17	10,3	12	AXTR-M12	17,24 €
PTGR89-14-17	Ø14	105	18	89	6203 2RS	38	17	14,3	12	AXTR-M12	21,52 €
PTGR95-11-17	Ø11	114	20	95	6203 2RS	38	17	11,3	12	AXTR-M12	25,77 €

Dimensions in mm

## Altri prodotti...



DB

Ingranaggio conico -  
Acciaio 60C40, 2:1



PRFRTR

Elementi di giunzione,  
Giunto di  
collegamento  
trasversale



PT821

Pignone di trazione,  
Serie 821 e 805



RPCtc

Ruota girevole a foro  
centrale, Acciaio -  
Poliammide - a doppio  
bloc...



RPCtc

Ruota girevole a foro  
centrale, Acciaio -  
Poliammide



DCG

Ventosa, nitrile



Q6

Cuscinetto radiale a  
sfere, Acciaio



H02

Giunto cardanico  
semplice ad aghi,  
Sollecitazioni intense



HLA24

Rinvio angolare a  
dentatura spiroidale,  
Fino a 78Nm




LR

Cuscinetti a sfere -  
Accessorio, Ghiera di  
regolazione



RFVcap

Coperchio di  
protezione inox,  
Coperchio di



PRT

Corona girevole  
Iglidur®, Iglidur®,  
alluminio e inox

## Prodotti correlati



AXTR

Puleggia folle, Perno



PTGP

Puleggia folle, Per  
cinghia piatta



PTGT

Puleggia folle, Per  
cinghia trapezoidale