
Tensioner pulley


New

PTGR

For round belts

- ***Idler pulley***
- *Materials:*
  PA6 reinforced with 30% fibreglass
  Steel bearing
- *Max speed 5,000 RPM*





DISCOUNTS

Qty	1+	10+	25+	50+
Disc.	List	-5%	-10%	On request

Part number	For round belt	ØD	Width L	ØB	Bearing	C	ØA	E	G	For shaft	Price each 1 to 9
PTGR62-10-17	Ø10	76	18	62	6203 2RS	38	17	10,3	12	AXTR-M12	17,24 €
PTGR89-14-17	Ø14	105	18	89	6203 2RS	38	17	14,3	12	AXTR-M12	21,52 €
PTGR95-11-17	Ø11	114	20	95	6203 2RS	38	17	11,3	12	AXTR-M12	25,77 €

Dimensions in mm

Altri prodotti...



GAL22

Ruota per trasportatore, Acciaio zincato



RT61ss

Calettatore di bloccaggio, Coppia media/bassa



BLHT20

Rinvio angolare a T, da 0.66 a 1.77 Nm



AT10courroie

Cinghia di posizionamento AT, AT10 Poliuretano armatura in acciaio



SVG

Chiusura a leva regolabile, Corsa da 82mm a 92mm



PLS

Distanziatore cilindrico, Inox 303



GG1

Ingranaggio dritto rettificato, Acciaio trattato



S2O

Supporto corto per manicotto aperto a sfere, Aperto - corto



CDRs

Perno autobloccante, Cavo di ritegno



CHM30

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 28 Nm



SH3

Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli, Plastica lavorata



PSG25

Ingranaggio dritto di precisione, Acciaio 35NCD6 pretrattato

Prodotti correlati



AXTR

Puleggia folle, Perno



PTGP

Puleggia folle, Per cinghia piatta



PTGT

Puleggia folle, Per cinghia trapezoidale