


- **Idler pulley**
- **Materials:**
 - PA6 reinforced with 30% fibreglass
 - Steel bearing
- Max speed 5,000 RPM



DISCOUNTS

Qty	1+	10+	25+	50+
Disc.	List	-5%	-10%	On request

Part number	For round belt	ØD	Width L	ØB	Bearing	C	ØA	E	G	For shaft	Price each 1 to 9
PTGR62-10-17	Ø10	76	18	62	6203 2RS	38	17	10,3	12	AXTR-M12	17,24 €
PTGR89-14-17	Ø14	105	18	89	6203 2RS	38	17	14,3	12	AXTR-M12	21,52 €
PTGR95-11-17	Ø11	114	20	95	6203 2RS	38	17	11,3	12	AXTR-M12	25,77 €

Dimensions in mm

Altri prodotti...



PAT85
Piede snodato con base stampata Ø85, Ø 85



H0
Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°, Acciaio 20NCD2



DOMI80
Slitta di regolazione Domino 80, Slitta DOMILINE 80 con contatore e ...



NTPMdl
Grano punta in delrin, punta in delrin



BC3
Panamech, Multi-Beam inox, Inox - con ganascia di serraggio



HTD14M_85
Puleggia dentata di trasmissione tipo HTD, HTD14 Acciaio



PSG085
Ingranaggio dritto di precisione, Inox 303



MHPGR
Manovella ad impugnatura girevole,




Q4
Cuscinetto a doppia corona di sfere, Radiale - Acciaio



STRIP
Spazzola strip, Lunghezza 3m



RPCplss
Ruota girevole a doppio bloccaggio, Inox - poliammide



M1
Ruota per vite senza fine, Plastica lavorata (delrin)

Prodotti correlati



AXTR
Puleggia folle, Perno



PTGP
Puleggia folle, Per cinghia piatta



PTGT
Puleggia folle, Per cinghia trapezoidale