
New


Tensioner pulley

For V belts

PTGT

- ***Idler pulley***
- *Material:*
  PA6 reinforced with 30% fibreglass
  steel bearing
- *Max speed 5,000 RPM*





DISCOUNTS

Qty	1+	10+	25+	50+
Disc.	List	-5%	-10%	On request

Part number	For V belt	ØD	Width L	ØB	Bearing	C	ØA	E	G	For shaft	Price each 1 to 9
PTGT49-13-17	A	76	18	49	6203 2RS	38	17	13,3	12	AXTR-M12	15,02 €
PTGT75-13-17	SPA	102	18	75	6203 2RS	38	17	12,8	12	AXTR-M12	17,24 €
PTGT96-15-17	XPB	127	21	96	6203 2RS	38	17	15,8	12	AXTR-M12	24,75 €

Dimensions en mm

Altri prodotti...


IN2

Ingranaggio interno, Acciaio 20NCD2


BPFL

Supporto a flangia ovale con cuscinetto, Lamiera


STRIP1000

Spazzola strip, Lunghezza 1m


SDB

Pistoncino a molla - Supporto, fissaggio perpendicolare alla serratura


BPM

Pressore a molla con intaglio e puntale a sfera, Acciaio


CHAPAM

Cerniera a testa piatta a saldare, Acciaio


GPLss

Scovolo, inox


CMAss

Vite ad occhiello, Inox


CHA38_SS

Cerniera su facciata ad avvitare inox, Su facciata


ACLRP__

Rullo per profilati, Con cuscinetto a sfere


ACLERP

Rulliera, Senza guida laterale


FBL4004_K32

Spazzola al metro, Polipropilene nero striato (PP)

Prodotti correlati


AXTR

Puleggia folle, Perno


PTGP

Puleggia folle, Per cinghia piatta


PTGR

Puleggia folle, Per cinghia tonda