


- Idler pulley
- Material:
PA6 reinforced with 30% fibreglass
steel bearing
- Max speed 5,000 RPM



DISCOUNTS

Qty	1+	10+	25+	50+
Disc.	List	-5%	-10%	On request

Part number	For V belt	ØD	Width L	ØB	Bearing	C	ØA	E	G	For shaft	Price each 1 to 9
PTGT49-13-17	A	76	18	49	6203 2RS	38	17	13,3	12	AXTR-M12	15,02 €
PTGT75-13-17	SPA	102	18	75	6203 2RS	38	17	12,8	12	AXTR-M12	17,24 €
PTGT96-15-17	XPB	127	21	96	6203 2RS	38	17	15,8	12	AXTR-M12	24,75 €

Dimensions en mm

Altri prodotti...



Q4

Cuscinetto a doppia corona di sfere, Radiale - Acciaio



METEB

Barre autolubrificanti, Bronzo BP25



UCP_PBT

Cuscinetto ritto polimero inox, polimero e inox



NPCR

Morsetto porta fotocelle, Regolabile



BABreceptacle

Perno autobloccante, Bussola di innesto



GARDLL

Bussola portamaschi, Acciaio o Inox



COA-COG

Staffa di montaggio per molla a gas, Staffa di montaggio piana per s...




AT5courroie

Cinghia chiusa posizionamento AT, AT5 Poliuretano armatura in acciaio



BTE

Tenditore automatico universale, Per applicazioni correnti



AFM

Cuscinetto a collare, Polimero alimentare



PLM-C

Magnete cilindrico di fermo, Magnete di fermo cilindrico



MHXred

Manicotto di riduzione, Esagonale - acciaio

Prodotti correlati



AXTR

Puleggia folle, Perno



PTGP

Puleggia folle, Per cinghia piatta



PTGR

Puleggia folle, Per cinghia tonda