


- Idler pulley
- Material:
PA6 reinforced with 30% fibreglass
steel bearing
- Max speed 5,000 RPM



DISCOUNTS

Qty	1+	10+	25+	50+
Disc.	List	-5%	-10%	On request

Part number	For V belt	ØD	Width L	ØB	Bearing	C	ØA	E	G	For shaft	Price each 1 to 9
PTGT49-13-17	A	76	18	49	6203 2RS	38	17	13,3	12	AXTR-M12	15,02 €
PTGT75-13-17	SPA	102	18	75	6203 2RS	38	17	12,8	12	AXTR-M12	17,24 €
PTGT96-15-17	XPB	127	21	96	6203 2RS	38	17	15,8	12	AXTR-M12	24,75 €

Dimensions en mm

Altri prodotti...



LBE
Manicotto a sfere
Mini, Miniatura




PLA
Magnete, Magnete
piatto con foro
maschiato



PGB
Attrezzi, Porta attrezzi



R205
Molla per stampi
ISO10243, Forte




H0
Ingranaggio elicoidale
ad assi incrociati a
90°, Plastica lavorata



EMS
Volantino zigrinato,
Zigrinato



RBGtc
Ruota girevole a foro
centrale, Acciaio -
gomma grigia




IN2
Ingranaggio interno,
Plastica lavorata
(delrin)



VBFP
Volantino a 6 lobi -
boccia passante,
Duroplast - Inox



PCS37
Pignone a catena -
acciaio, 9.525mm
(DIN06B-1)



PF30NM
Riduttore a ruota e
vite senza fine, fino a
8.8 Nm



GMK17_RG
Morsetto di giunzione,
Per guida prodotto
laterale

Prodotti correlati



AXTR
Puleggia folle, Perno



PTGP
Puleggia folle, Per
cinghia piatta



PTGR
Puleggia folle, Per
cinghia tonda