

# Pignone tendicatena



## PTR

## Per applicazioni correnti

- Pignone tenditore per catena utilizzabile con il tenditore automatico BTE

- Con cuscinetti a sfere
- Ingrassaggio permanente
- Materiale:

Dado, vite e pignone in acciaio bicromato


- Velocità massima: 70m/min
- T° d'utilizzo: -30° a +80°

**Eccellente rapporto qualità/prezzo**



### Accessorio

- Tenditore automatico BTE



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	10+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	Passo	Z	S	ØdM	ØD	A	B	C	E	F	L	Codice braccio	Stock*	Prezzo
														Unit. da 1 to 3
<b>Per catena semplice</b>														
PTR-04B1	6,000	15	2,6	M6	6	7	15	4	6	6	28	BTE2	✓	27,01 €
PTR-05B1	8,000	14	2,8	M8	8	7,5	16	4	7	8	30	BTE2	-	24,62 €
PTR-06B1	9,525	17	5,3	M10	12	12	22	7	10	10	44	BTE3	✓	17,16 €
PTR-08B1	12,700	17	7,2	M12	17	15	26	9	12	12	53	BTE4/BTE5	✓	18,95 €
PTR-10B1	15,800	16	9,1	M12	17	15	26	9	12	12	53	BTE4/BTE5	✓	24,60 €
PTR-12B1	19,050	14	11,1	M12	17	15	26	9	12	12	53	BTE4/BTE5	✓	28,27 €

Codice	Passo	Z	ØdM	ØD	A	B	G	F	K	Codice braccio	Stock*	Prezzo
												unit. da 1 a 3
<b>Per catena doppia</b>												
PTR-06B2	9,525	17	M12	12	12	35	10,24	12	35	BTE4	-	41,77 €
PTR-08B2	12,700	17	M18	17	15	45	13,92	18,5	44	BTE5	-	49,13 €
PTR-10B2	15,800	16	M20	17	15	45	16,59	20	46	BTE6	-	71,28 €
PTR-12B2	19,050	14	M20	17	15	45	19,46	20	49	BTE6	-	81,09 €
<b>Per catena tripla</b>												
PTR-06B3	9,525	17	M12	12	12	35	10,24	12	45	BTE4	-	56,53 €
PTR-08B3	12,700	17	M18	17	15	45	13,92	18,5	58	BTE5	-	73,74 €
PTR-10B3	15,800	16	M20	17	15	45	16,59	20	64	BTE6	-	105,70 €
PTR-12B3	19,050	14	M20	17	15	45	19,46	20	64	BTE6	-	110,64 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...




BDP1R  
Braccio di reazione,  
Serraggio standard



AT10-BAR  
Barra dentata, AT10



PML  
Piede massiccio per  
carichi pesanti, Ø 100,  
120 o 150



PM2  
Coppia ruota e vite  
senza fine, Plastica  
lavorata (delrin)



LSAG  
Albero scanalato a  
sfere, Carello - da 514  
N a 15386 N



B3PAN  
Panamech, Multi-  
Beam inox, Inox - con  
ganascia di serraggio



PSG055  
Ingranaggio dritto di  
precisione, Inox 303



ZHBRA  
Ingranaggio conico in  
plastica, 1,25:1 2:1  
3:1



SH2  
Ingranaggio elicoidale  
ad assi paralleli,



BPH  
Sfera portante a  
incastro cilindrico,



HTD14M\_85  
Puleggia dentata di  
trasmissione tipo



CHAFR-MINI  
Cerniera, A frizione

## Prodotti correlati



BTE  
Tenditore automatico  
universale, Per  
applicazioni correnti



TMR  
Tenditore rigido,  
Manuale



TFR  
Tenditore rigido, Fisso



PCS37  
Pignone a catena -  
acciaio, 9.525mm  
(DIN06B-1)