

**PW  
PSW**

# Coppia ruota e vite senza fine

Vite senza fine in acciaio pretrattato

o **inox**

**Modulo  
2,5**



- Qualità grado 7e25 DIN 3974
- Angolo di pressione: 20°
- Materiale:  
Acciaio 35NCD6 pretrattato 28Hrc  
Inox 303
- Spessore del dente a norma DIN 3967



### Info.

- La coppia è indicativa ed è data per 100g/min

**Qualità grado 7e25**



### SCONTI PER QUANTITÀ

<b>Qtà</b>	1+	6+	19+	50+
<b>Sc.</b>	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice		Numero di principi	Prezzo unit. da 1 a 5	
Acciaio	Inox		Acciaio	Inox
<b>Vite alesata</b>				
PW2.5-1	PW2.5-1S	1	154,22 €	208,26 €
PW2.5-2	PW2.5-2S	2	154,22 €	208,26 €
PW2.5-3	PW2.5-3S	3	154,22 €	208,26 €
PW2.5-4	PW2.5-4S	4	154,22 €	208,26 €
<b>Vite con albero</b>				
PSW2.5-1	PSW2.5-1S	1	226,72 €	306,10 €
PSW2.5-2	PSW2.5-2S	2	226,72 €	306,10 €
PSW2.5-3	PSW2.5-3S	3	226,72 €	306,10 €
PSW2.5-4	PSW2.5-4S	4	226,72 €	306,10 €

Dimensioni in mm

# Coppia ruota e vite senza fine PWG

Ruota in bronzo

Modulo  
**2,5**


- Qualità grado 7e25 DIN 3974
- Angolo di pressione: 20°
- Materiale:  
Bronzo CA104 (CuAl10Ni5Fe4)
- Spessore del dente a norma DIN 3967

## Opzioni

- Modifica alesaggio (H7)
- Scanalatura a chiave normalizzata a norma DIN 6885 (JS9)
- Foro maschiato
- Foro per copiglia

## Info.

- La coppia è indicativa ed è data per 100g/min
- Per ordinare, aggiungere il numero di principi della vite al codice della ruota:  
es. vite PW2,5-4, ruota PWG2,5-15-4



## SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	19+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	N. denti	a	ØD	ØDa	ØDe	Alesaggio ØA	ØM	Gioco teorico (mm) Max. - Min.	Coppia (Nm)	Prezzo unit. da 1 a 5
PWG2.5-15-1	15	36,25	37,50	42,50	45,00	10	30	0,116 - 0,038	22,38	197,26 €
PWG2.5-16-1	16	37,50	40,00	45,00	47,50	10	30	0,116 - 0,038	25,13	201,57 €
PWG2.5-17-1	17	38,75	42,50	47,50	50,00	10	30	0,116 - 0,038	28,52	205,72 €
PWG2.5-18-1	18	40,00	45,00	50,00	52,50	10	30	0,116 - 0,038	31,61	217,87 €
PWG2.5-19-1	19	41,25	47,50	52,50	55,00	10	30	0,116 - 0,038	34,84	229,97 €
PWG2.5-20-1	20	42,50	50,00	55,00	57,50	10	30	0,116 - 0,038	38,85	242,07 €
PWG2.5-21-1	21	43,75	52,50	57,50	60,00	12	45	0,137 - 0,048	42,42	248,05 €
PWG2.5-22-1	22	45,00	55,00	60,00	62,50	12	45	0,137 - 0,048	46,12	253,00 €
PWG2.5-23-1	23	46,25	57,50	62,50	65,00	12	45	0,137 - 0,048	49,97	262,89 €
PWG2.5-24-1	24	47,50	60,00	65,00	67,50	12	45	0,137 - 0,048	53,95	266,30 €
PWG2.5-25-1	25	48,75	62,50	67,50	70,00	12	45	0,137 - 0,048	58,06	269,13 €
PWG2.5-26-1	26	50,00	65,00	70,00	72,50	12	45	0,137 - 0,048	63,34	272,09 €
PWG2.5-27-1	27	51,25	67,50	72,50	75,00	12	45	0,139 - 0,045	67,80	274,27 €
PWG2.5-28-1	28	52,50	70,00	75,00	77,50	12	45	0,139 - 0,045	72,38	275,93 €
PWG2.5-29-1	29	53,75	72,50	77,50	80,00	14	55	0,139 - 0,045	77,10	278,74 €
PWG2.5-30-1	30	55,00	75,00	80,00	82,50	14	55	0,139 - 0,045	83,97	280,98 €
PWG2.5-32-1	32	57,50	80,00	85,00	87,50	14	55	0,139 - 0,045	94,31	344,07 €
PWG2.5-35-1	35	61,25	87,50	92,50	95,00	14	55	0,139 - 0,045	110,82	382,59 €
PWG2.5-38-1	38	65,00	95,00	100,00	102,50	14	55	0,139 - 0,045	129,53	447,21 €
PWG2.5-40-1	40	67,50	100,00	105,00	107,50	14	55	0,139 - 0,045	142,06	499,82 €
PWG2.5-42-1	42	70,00	105,00	110,00	112,50	16	65	0,139 - 0,045	157,56	559,21 €
PWG2.5-45-1	45	73,75	112,50	117,50	120,00	16	65	0,139 - 0,045	178,40	618,55 €
PWG2.5-48-1	48	77,50	120,00	125,00	127,50	16	65	0,139 - 0,045	200,93	685,17 €

**A scelta: qualsiasi ruota da 15 denti fino a 48 denti**


Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



SHNbr

Dado esagonale -  
DIN934, Ottone




M1

Coppia ruota e vite  
senza fine, Bronzo



PRES

Accessori per pressa  
PRES-3HR e  
PRES-4HR, Portapinzze




PF40NM

Riduttore a ruota e  
vite senza fine, fino a  
18 Nm




CHC

Vite a testa cava  
esagonale CHC,  
Acciaio classe 12.19



PF20NM

Riduttore a ruota e  
vite senza fine, fino a  
5 Nm



VP

Volantino a 6 lobi,  
Duroplast - Acciaio



PAS

Maniglia a ponte,  
Reinforced PA  
thermoplastic



RJUM01

Manicotto a sfere,  
Drylin® R



NDS20

Connettore di  
serraggio, Incrociata



UCF\_SS

Cuscinetto a flangia  
quadrata tutto inox,  
Inox



PSG2

Ingranaggio dritto di  
precisione, Acciaio  
35NCD6 pretrattato

## Prodotti correlati



PM2

Coppia ruota e vite  
senza fine, Acciaio  
non temprato



PW\_PWG25

Ruota di precisione,  
Bronzo