

**PW
PSW**

Coppia ruota e vite senza fine

Vite senza fine in acciaio pretrattato

o **inox**

**Modulo
3,0**





- **Qualità grado 7e25 DIN 3974**
- Angolo di pressione: 20°
- Materiale:
 - Acciaio 35NCD6 pretrattato 28HRC
 - Inox 303
- Spessore del dente a norma DIN 3967

Info.

- La coppia è indicativa ed è data per 100g/min

Qualità grado 7e25



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	19+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice		Numero di principi	Prezzo unit. da 1 a 5	
Acciaio	Inox		Acciaio	Inox
Vite alesata				
PW3.0-1	PW3.0-1S	1	180,83 €	244,18 €
PW3.0-2	PW3.0-2S	2	180,83 €	244,18 €
PW3.0-3	PW3.0-3S	3	180,83 €	244,18 €
PW3.0-4	PW3.0-4S	4	180,83 €	244,18 €
Vite con albero				
PSW3.0-1	PSW3.0-1S	1	258,76 €	349,38 €
PSW3.0-2	PSW3.0-2S	2	258,76 €	349,38 €
PSW3.0-3	PSW3.0-3S	3	258,76 €	349,38 €
PSW3.0-4	PSW3.0-4S	4	258,76 €	349,38 €

Dimensioni in mm

Coppia ruota e vite senza fine PWG

Ruota in bronzo

Modulo
3,0


- Qualità grado 7e25 DIN 3974
- Angolo di pressione: 20°
- Materiale:
Bronzo CA104 (CuAl10Ni5Fe4)
- Spessore del dente a norma DIN 3967

Opzioni

- Modifica alesaggio (H7)
- Scanalatura a chiave normalizzata a norma DIN 6885 (js9)
- Foro maschiato
- Foro per copiglia

Info.

- La coppia è indicativa ed è data per 100g/min
- Per ordinare, aggiungere il numero di principi della vite al codice della ruota:
es. vite PW3,0-4, ruota PWG3,0-15-4



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	19+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	N. denti	a	ØD	ØDa	ØDe	Alesaggio		Gioco teorico (mm)		Coppia	Prezzo unit. da 1 a 5
						ØA	ØM	Max.	Min.		
PWG3.0-15-1	15	42,50	45	51	54	12	35	0,117	-0,038	33,19	208,60 €
PWG3.0-16-1	16	44,00	48	54	57	12	35	0,117	-0,038	37,27	216,55 €
PWG3.0-17-1	17	45,50	51	57	60	12	35	0,137	-0,048	41,57	230,10 €
PWG3.0-18-1	18	47,00	54	60	63	12	35	0,137	-0,048	46,08	243,60 €
PWG3.0-19-1	19	48,50	57	63	66	12	35	0,137	-0,048	51,73	257,15 €
PWG3.0-20-1	20	50,00	60	66	69	12	35	0,137	-0,048	56,73	263,59 €
PWG3.0-21-1	21	51,50	63	69	72	14	50	0,139	-0,045	63,06	284,24 €
PWG3.0-22-1	22	53,00	66	72	75	14	50	0,139	-0,045	68,57	297,80 €
PWG3.0-23-1	23	54,50	69	75	78	14	50	0,139	-0,045	74,28	307,62 €
PWG3.0-24-1	24	56,00	72	78	81	14	50	0,139	-0,045	81,63	312,00 €
PWG3.0-25-1	25	57,50	75	81	84	14	50	0,139	-0,045	87,85	317,43 €
PWG3.0-26-1	26	59,00	78	84	87	14	50	0,139	-0,045	94,28	362,56 €
PWG3.0-27-1	27	60,50	81	87	90	14	50	0,139	-0,045	101,79	388,59 €
PWG3.0-28-1	28	62,00	84	90	93	14	50	0,139	-0,045	108,68	418,74 €
PWG3.0-29-1	29	63,50	87	93	96	16	65	0,139	-0,045	116,77	438,25 €
PWG3.0-30-1	30	65,00	90	96	99	16	65	0,139	-0,045	124,12	456,95 €
PWG3.0-32-1	32	68,00	96	102	105	16	65	0,139	-0,045	139,41	540,36 €
PWG3.0-35-1	35	72,50	105	111	114	16	65	0,139	-0,045	163,81	622,15 €
PWG3.0-38-1	38	77,00	114	120	123	16	65	0,139	-0,045	196,49	701,85 €
PWG3.0-40-1	40	80,00	120	126	129	16	65	0,139	-0,045	215,50	812,64 €


A scelta: qualsiasi ruota da 15 denti fino a 40 denti

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



PRF_GAL
Rotella per profilo
alluminio, Rotella
cava ø12



KS
Chiavetta in barre,
Acciaio - in barre



VLBG
Anello di
sollevamento,
Girevole



PRT-TO
Corona girevole
Iglidur®, Con
dentatura esterna-
Iglidur®, allumini...



SDB
Pistoncino a molla -
Supporto, fissaggio
perpendicolare alla
serratura




BTC_M
Tappo per tubo
quadrato con inserto
maschiato, Con
inserto maschiato



AC
Piastrina di riscontro,
15mm



EZYSS
Piedino antivibrante
cilindrico inox, inox



M1
Ruota per vite senza
fine, Bronzo



RIMtce
Ruota di livellamento,
Con foro centrale



CDC
Molla di compressione
conica, Conica



METC
Cuscinetto a collare ,
Bronzo
autolubrificante
METAFRAM

Prodotti correlati



PW_PWG3
Vite senza fine di
precisione, Acciaio



PW_PWG3
Ruota di precisione,
Bronzo