

**PW  
PSW**

# Coppia ruota e vite senza fine

Vite senza fine in acciaio pretrattato

o **inox**

**Modulo  
3,0**





- **Qualità grado 7e25 DIN 3974**
- **Angolo di pressione: 20°**
- **Materiale:**
  - Acciaio 35NCD6 pretrattato 28HRC
  - Inox 303
- **Spessore del dente a norma DIN 3967**

## Info.

- La coppia è indicativa ed è data per 100g/min

**Qualità grado 7e25**



## SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	19+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice		Numero di principi	Prezzo unit. da 1 a 5	
Acciaio	Inox		Acciaio	Inox
<b>Vite alesata</b>				
PW3.0-1	PW3.0-1S	1	180,83 €	244,18 €
PW3.0-2	PW3.0-2S	2	180,83 €	244,18 €
PW3.0-3	PW3.0-3S	3	180,83 €	244,18 €
PW3.0-4	PW3.0-4S	4	180,83 €	244,18 €
<b>Vite con albero</b>				
PSW3.0-1	PSW3.0-1S	1	258,76 €	349,38 €
PSW3.0-2	PSW3.0-2S	2	258,76 €	349,38 €
PSW3.0-3	PSW3.0-3S	3	258,76 €	349,38 €
PSW3.0-4	PSW3.0-4S	4	258,76 €	349,38 €

Dimensioni in mm

# Coppia ruota e vite senza fine PWG

Ruota in bronzo

Modulo  
**3,0**


- Qualità grado 7e25 DIN 3974
- Angolo di pressione: 20°
- Materiale:  
Bronzo CA104 (CuAl10Ni5Fe4)
- Spessore del dente a norma DIN 3967

## Opzioni

- Modifica alesaggio (H7)
- Scanalatura a chiave normalizzata a norma DIN 6885 (js9)
- Foro maschiato
- Foro per copiglia

## Info.

- La coppia è indicativa ed è data per 100g/min
- Per ordinare, aggiungere il numero di principi della vite al codice della ruota:  
es. vite PW3,0-4, ruota PWG3,0-15-4



## SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	19+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	N. denti	a	ØD	ØDa	ØDe	Alesaggio		Gioco teorico (mm)		Coppia (Nm)	Prezzo unit. da 1 a 5
						ØA	ØM	Max.	Min.		
PWG3.0-15-1	15	42,50	45	51	54	12	35	0,117	-0,038	33,19	208,60 €
PWG3.0-16-1	16	44,00	48	54	57	12	35	0,117	-0,038	37,27	216,55 €
PWG3.0-17-1	17	45,50	51	57	60	12	35	0,137	-0,048	41,57	230,10 €
PWG3.0-18-1	18	47,00	54	60	63	12	35	0,137	-0,048	46,08	243,60 €
PWG3.0-19-1	19	48,50	57	63	66	12	35	0,137	-0,048	51,73	257,15 €
PWG3.0-20-1	20	50,00	60	66	69	12	35	0,137	-0,048	56,73	263,59 €
PWG3.0-21-1	21	51,50	63	69	72	14	50	0,139	-0,045	63,06	284,24 €
PWG3.0-22-1	22	53,00	66	72	75	14	50	0,139	-0,045	68,57	297,80 €
PWG3.0-23-1	23	54,50	69	75	78	14	50	0,139	-0,045	74,28	307,62 €
PWG3.0-24-1	24	56,00	72	78	81	14	50	0,139	-0,045	81,63	312,00 €
PWG3.0-25-1	25	57,50	75	81	84	14	50	0,139	-0,045	87,85	317,43 €
PWG3.0-26-1	26	59,00	78	84	87	14	50	0,139	-0,045	94,28	362,56 €
PWG3.0-27-1	27	60,50	81	87	90	14	50	0,139	-0,045	101,79	388,59 €
PWG3.0-28-1	28	62,00	84	90	93	14	50	0,139	-0,045	108,68	418,74 €
PWG3.0-29-1	29	63,50	87	93	96	16	65	0,139	-0,045	116,77	438,25 €
PWG3.0-30-1	30	65,00	90	96	99	16	65	0,139	-0,045	124,12	456,95 €
PWG3.0-32-1	32	68,00	96	102	105	16	65	0,139	-0,045	139,41	540,36 €
PWG3.0-35-1	35	72,50	105	111	114	16	65	0,139	-0,045	163,81	622,15 €
PWG3.0-38-1	38	77,00	114	120	123	16	65	0,139	-0,045	196,49	701,85 €
PWG3.0-40-1	40	80,00	120	126	129	16	65	0,139	-0,045	215,50	812,64 €

**A scelta: qualsiasi ruota da 15 denti fino a 40 denti**

Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



SPIT  
Piede senza snodo,  
Con foro per fissaggio



DFG  
Ventosa, silicone



GG1  
Ingranaggio dritto  
rettificato, Acciaio  
trattato



AXTR  
Puleggia folle, Perno



DOMI120  
Accessori di  
collegamento, Piastra



AT5-BAR  
Barra dentata, AT5



PFM  
Piede senza snodo,  
Lamiera modellata



H2  
Ingranaggio elicoidale  
ad assi incrociati a  
90°, Acciaio 20NCD2



DOMI120  
Kit di raccordo, Kit di  
raccordo XZ



BAG0  
Anello di bloccaggio,  
Inox



H1  
Ingranaggio elicoidale  
ad assi incrociati a



PRF\_ROUL\_F  
Ruota per profili  
alluminio, Con freno

## Prodotti correlati



PW\_PWG3  
Vite senza fine di  
precisione, Acciaio



PW\_PWG3  
Ruota di precisione,  
Bronzo