

Carrying handle

PX
PO


Steel

Handle PX399-BR:


- The plate and ring of the handle are not attached
- Plate: 1mm thick formed steel
- Ring: formed wire Ø4.9mm

Handle PO301-ZB:


- Reduced height saves space
- Ring is secured to plate
- Two part riveted plate, 1.5mm
- 5 fixing holes Ø5.5mm
- Ring: Formed steel wire 8mm
- Plate secured using 4 x light alloy rivets Ø3mm




Handle PX399-BR




Handle PO301-ZB



PX399-BR



PO301-ZB




DISCOUNTS

Qty.	1+	6+	20+	50+	100+	250+	400+
Disc.	List	-5%	-10%	-15%	-20%	-25%	On request

Part number	Finish	Fixing	Max. load per handle (kgf)	Weight (kg)	Stock	Price each 1 to 5
Ordinary carry handle						
PX399-BR	Unfinished	With hole	-	0,049	✓	1,25 €
Riveted carrying handle						
PO301-ZB	Zinc plated steel	With hole	60	0,023	✓	7,29 €

*Depending on availability

Altri prodotti...



T5M T10M

Cinghia aperta al metro tipo T, T10 Poliuretano armatura in acciaio



CHMX_CHMDX

Albero per riduttore a ruota e vite senza fine CHMR e CHM, Albero se...



TCXR

Tenditore per catena automatico, Con pignone acciaio



PSG25

Ingranaggio dritto di precisione, Acciaio 35NCD6 pretrattato



METC

Cuscinetto a collare, Bronzo autolubrificante METAFRAM




WSRM

Dado cilindrico in polimero, Polimero (Iglidur®) - 1 filetto



PW_PWG15

Vite senza fine di precisione, Acciaio



RPPM

Cinghia aperta al metro tipo RPP, RPP5 Poliuretano armatura in acciaio




EMAS

Antistatic knurled nut, Antistatic



DHX

Spina cilindrica filetto interno, estraibile DIN 7979D



RIMtce


Ruota di livellamento, Con foro centrale



DER63

Motore inox AC asincrono 0,18kW, 0.18kW

Prodotti correlati



PX_PO

Maniglia - movimentazione manuale, con piastra posteriore