

Carrying handle

PX
PO


Steel

Handle PX399-BR:

- The plate and ring of the handle are not attached
- Plate: 1mm thick formed steel
- Ring: formed wire Ø4.9mm

Handle PO301-ZB:




- Reduced height saves space
- Ring is secured to plate
- Two part riveted plate, 1.5mm
- 5 fixing holes Ø5.5mm
- Ring: Formed steel wire 8mm
- Plate secured using 4 x light alloy rivets Ø3mm



Handle PX399-BR



Handle PO301-ZB



DISCOUNTS

Qty.	1+	6+	20+	50+	100+	250+	400+
Disc.	List	-5%	-10%	-15%	-20%	-25%	On request

Part number	Finish	Fixing	Max. load per handle (kgf)	Weight (kg)	Stock	Price each 1 to 5
Ordinary carry handle						
PX399-BR	Unfinished	With hole	-	0,049	✓	1,25 €
Riveted carrying handle						
PO301-ZB	Zinc plated steel	With hole	60	0,023	✓	7,29 €

*Depending on availability

Altri prodotti...



PGB
Attrezzi, Porta attrezzi




INS100
Inserto auto-
maschiante a passo
grosso, Filetto largo



BAG-MISS
Anello di serraggio
con intaglio e
maniglia a leva, Inox



PSG25
Ingranaggio dritto di
precisione, Acciaio
35NCD6 pretrattato



LRH
Vite trapezoidale a
doppia inclinazione, a
doppia inclinazione - 1
f...



AHX
Riduttore manuale,
Barra esagonale



TRMS
Cremagliera a sezione
circolare, Inox -
modulo 1-5




DOMI30
Accessori di
collegamento, Piastra



DFG
Ventosa, nitrile



NT92
Riduttore coassiale a
treni paralleli, da 15 a
40 Nm - a treni




LVTMFC
Device for controlling
limit switches, For
mini-actuator LVT



WING
Dado ad alette per
serraggio manuale,
Inox DIN 314/315

Prodotti correlati



PX_PO
Maniglia -
movimentazione
manuale, con piastra
posteriore