

# Carrying handle

PX  
PO


Steel

## Handle PX399-BR:

- The plate and ring of the handle are not attached
- Plate: 1mm thick formed steel
- Ring: formed wire Ø4.9mm

## Handle PO301-ZB:


- Reduced height saves space
- Ring is secured to plate
- Two part riveted plate, 1.5mm
- 5 fixing holes Ø5.5mm
- Ring: Formed steel wire 8mm
- Plate secured using 4 x light alloy rivets Ø3mm




Handle PX399-BR




Handle PO301-ZB



PX399-BR



PO301-ZB




## DISCOUNTS

Qty.	1+	6+	20+	50+	100+	250+	400+
Disc.	List	-5%	-10%	-15%	-20%	-25%	On request

Part number	Finish	Fixing	Max. load per handle (kgf)	Weight (kg)	Stock	Price each 1 to 5
<b>Ordinary carry handle</b>						
PX399-BR	Unfinished	With hole	-	0,049	✓	1,25 €
<b>Riveted carrying handle</b>						
PO301-ZB	Zinc plated steel	With hole	60	0,023	✓	7,29 €

\*Depending on availability

## Altri prodotti...



PRF4545r90

Profilato alluminio standard, 45 x 45 mm - R90°



DOMI30

Kit di raccordo, Kit di raccordo XZ




HSSss

Vite a spalla di precisione inox ISO7379, Inox ISO 7379




VELM4

Supporto avvitabile per rotolo a strappo fermacavi, Poliammide



PM3

Coppia ruota e vite senza fine, Plastica lavorata (delrin)



H1

Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°, Plastica lavorata



PSG25

Ingranaggio dritto di precisione, Acciaio 35NCD6 pretrattato



SH1

Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli, Acciaio 20NCD2




RMSA

Deceleratore, Regolabile



LWL

Guida lineare a sfere - Sfere inox, Binario -



SBS\_M


Catena semplice al metro, Inox



EFTC

Supporto di fissaggio, Inox

## Prodotti correlati



PX\_PO

Maniglia - movimentazione manuale, con piastra posteriore