

Self-aligning radial ball bearing

New

Q1
Q2

Steel

- Self aligning bearing that is unaffected by any errors in alignment
- Static and dynamic loads are radial loads
- Materials:
Rings and balls: steel
ETN9: Polyamide cage
ACC: Steel cage




DISCOUNTS

Qty	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Disc.	List	-10%	-15%	-20%	-30%	On request

Part number	Ød	ØD1	B	Load (kN)		Speed (rpm)		Weight (kg)	Price each 1 to 5
				Dynamic (C)	Static (Co)	Grease	Oil		
Q126-ETN9	6	19	6	2,460	0,470	34425	40500	0,009	3,69 €
Q1200-ETN9	10	30	9	5,420	1,160	27540	32400	0,034	3,66 €
Q1201-ETN9	12	32	10	6,120	1,400	24480	28800	0,040	3,84 €
Q2201-ETN9	12	32	14	8,350	1,860	22950	27000	0,053	4,60 €
Q1202-ETN9	15	35	11	7,260	1,720	21420	25200	0,049	3,88 €
Q2202-ETN9	15	35	14	8,540	2,000	19890	23400	0,060	4,76 €
Q1203-ETN9	17	40	12	8,660	2,160	18360	21600	0,073	4,91 €
Q2203-ETN9	17	40	16	10,390	2,500	18360	21600	0,088	5,07 €
Q1204-ETN9	20	47	14	12,450	3,330	15300	18000	0,120	5,03 €
Q2204-ETN9	20	47	18	16,460	4,070	15300	18000	0,140	6,32 €
Q1205-ACC	25	52	15	14,010	3,920	13770	16200	0,140	5,97 €
Q2205-ETN9	25	52	18	16,460	4,310	13770	16200	0,160	6,71 €
Q1305-ETN9	25	62	17	18,620	5,290	11475	13500	0,260	9,49 €
Q2305-ETN9	25	62	24	26,460	6,960	12240	14400	0,340	12,69 €
Q1206-ETN9	30	62	16	15,290	4,560	11475	13500	0,220	7,69 €
Q2206-ETN9	30	62	20	23,320	6,570	11475	13500	0,260	10,59 €
Q1306-ETN9	30	72	19	22,050	6,660	9945	11700	0,390	11,46 €
Q2306-ETN9	30	72	27	30,580	8,620	9945	11700	0,500	18,55 €
Q1207-ETN9	35	72	17	18,620	5,880	9945	11700	0,320	10,43 €
Q2207-ETN9	35	72	23	30,090	8,620	9180	10800	0,400	11,85 €
Q1307-ACC	35	80	21	25,970	8,330	8415	9900	0,510	14,67 €
Q2307-ACC	35	80	31	38,910	10,980	9180	10800	0,680	19,31 €

Dimensions in mm



DISCOUNTS

Qty	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Disc.	List	-10%	-15%	-20%	-30%	On request

Part number	Ød	ØD1	B	Load (kN)		Speed (rpm)		Weight (kg)	Price each
				Dynamic (C)	Static (Co)	lubricant Grease	Oil		
Q1208-ETN9	40	80	18	19,500	6,810	8415	9900	0,420	12,96 €
Q2208-ETN9	40	80	23	31,260	9,800	8415	9900	0,510	13,68 €
Q2308-ACC	40	90	33	52,920	15,680	7650	9000	0,930	26,33 €
Q1209-ACC	45	85	19	22,440	7,640	8415	9900	0,470	13,41 €
Q2209-ACC	45	85	23	31,850	10,390	7650	9000	0,550	16,50 €
Q2309-ACC	45	100	36	62,430	18,910	6885	8100	1,250	39,78 €
Q1210-ACC	50	90	20	25,970	8,970	7650	9000	0,530	15,12 €
Q2210-ACC	50	90	23	33,120	10,980	7268	8550	0,600	18,67 €
Q1310-ETN9	50	110	27	42,730	13,720	6120	7200	1,200	32,04 €
Q2310-ACC	50	110	40	62,430	19,600	7268	8550	1,650	48,74 €
Q1211-ETN9	55	100	21	27,050	10,390	6885	8100	0,710	20,16 €
Q2211-ACC	55	100	25	38,220	13,130	6503	7650	0,810	26,21 €
Q1311-ACC	55	120	29	49,690	17,640	5738	6750	1,600	36,73 €
Q2311-ACC	55	120	43	74,580	23,520	5738	6750	2,100	94,70 €
Q1212-ACC	60	110	22	30,580	11,960	6503	7650	0,900	23,01 €
Q2212-ACC	60	110	28	47,820	16,660	6120	7200	1,100	32,96 €
Q1312-ACC	60	130	31	57,330	21,560	4820	5670	1,950	45,08 €
Q2312-ACC	60	130	46	85,360	27,930	5355	6300	2,600	97,52 €
Q1213-ACC	65	120	23	34,400	13,720	5355	6300	1,150	27,55 €
Q2213-ACC	65	120	31	56,060	19,600	5355	6300	1,450	39,82 €
Q2215-ACC	75	130	31	57,330	21,560	4820	5670	1,600	50,45 €
Q2216-ACC	80	140	33	63,700	24,990	4590	5400	2,000	55,33 €
Q2218-ACC	90	160	40	68,800	27,930	4055	4770	3,400	110,10 €

Dimensions in mm

Altri prodotti...



UCF

Cuscinetto a flangia quadrata in ghisa, Ghisa




DIV

Pistoncino a molla, Bloccabile - Acciaio



ACLEPP

Angolare, 4 fori



CAB

Cavo di fissaggio, Acciaio galvanizzato



SA_SAKH

Supporto per manico, Chiuso - carico leggero



SVT20

Martinetto a vite - Vite traslante, Vite traslante



PTA150

Piede snodato con base stampata Ø150, 40000N



CHT

Motore AC asincrono trifase, 0.55 a 1.1kW



PPC55

Piastrina con anello, Inox



DOMI120

Kit di raccordo, Kit di raccordo XZ



IBJ55

Snodo angolare, Inox



T2

Cinghia di posizionamento T, T2.5 Poliuretano armatura in acciaio

Prodotti correlati




Q4

Cuscinetto a doppia corona di sfere, Radiale - Acciaio



QTR

Cuscinetto a rulli conici, Acciaio



KM

Cuscinetti a sfere - Accessorio, Ghiera KM



EAR

Cuscinetti a sfere - Accessorio, Ghiera autobloccante - anello di fr...