

# Self-aligning radial ball bearing

New

Q1  
Q2

Steel

- Self aligning bearing that is unaffected by any errors in alignment
- Static and dynamic loads are radial loads
- Materials:  
Rings and balls: steel  
ETN9: Polyamide cage  
ACC: Steel cage




## DISCOUNTS

| Qty   | 1+   | 6+   | 20+  | 40+  | 60+  | 100+       |
|-------|------|------|------|------|------|------------|
| Disc. | List | -10% | -15% | -20% | -30% | On request |

| Part number | Ød | ØD1 | B  | Load (kN)   |             | Speed (rpm) |       | Weight (kg) | Price each 1 to 5 |
|-------------|----|-----|----|-------------|-------------|-------------|-------|-------------|-------------------|
|             |    |     |    | Dynamic (C) | Static (Co) | Grease      | Oil   |             |                   |
| Q126-ETN9   | 6  | 19  | 6  | 2,460       | 0,470       | 34425       | 40500 | 0,009       | 3,69 €            |
| Q1200-ETN9  | 10 | 30  | 9  | 5,420       | 1,160       | 27540       | 32400 | 0,034       | 3,66 €            |
| Q1201-ETN9  | 12 | 32  | 10 | 6,120       | 1,400       | 24480       | 28800 | 0,040       | 3,84 €            |
| Q2201-ETN9  | 12 | 32  | 14 | 8,350       | 1,860       | 22950       | 27000 | 0,053       | 4,60 €            |
| Q1202-ETN9  | 15 | 35  | 11 | 7,260       | 1,720       | 21420       | 25200 | 0,049       | 3,88 €            |
| Q2202-ETN9  | 15 | 35  | 14 | 8,540       | 2,000       | 19890       | 23400 | 0,060       | 4,76 €            |
| Q1203-ETN9  | 17 | 40  | 12 | 8,660       | 2,160       | 18360       | 21600 | 0,073       | 4,91 €            |
| Q2203-ETN9  | 17 | 40  | 16 | 10,390      | 2,500       | 18360       | 21600 | 0,088       | 5,07 €            |
| Q1204-ETN9  | 20 | 47  | 14 | 12,450      | 3,330       | 15300       | 18000 | 0,120       | 5,03 €            |
| Q2204-ETN9  | 20 | 47  | 18 | 16,460      | 4,070       | 15300       | 18000 | 0,140       | 6,32 €            |
| Q1205-ACC   | 25 | 52  | 15 | 14,010      | 3,920       | 13770       | 16200 | 0,140       | 5,97 €            |
| Q2205-ETN9  | 25 | 52  | 18 | 16,460      | 4,310       | 13770       | 16200 | 0,160       | 6,71 €            |
| Q1305-ETN9  | 25 | 62  | 17 | 18,620      | 5,290       | 11475       | 13500 | 0,260       | 9,49 €            |
| Q2305-ETN9  | 25 | 62  | 24 | 26,460      | 6,960       | 12240       | 14400 | 0,340       | 12,69 €           |
| Q1206-ETN9  | 30 | 62  | 16 | 15,290      | 4,560       | 11475       | 13500 | 0,220       | 7,69 €            |
| Q2206-ETN9  | 30 | 62  | 20 | 23,320      | 6,570       | 11475       | 13500 | 0,260       | 10,59 €           |
| Q1306-ETN9  | 30 | 72  | 19 | 22,050      | 6,660       | 9945        | 11700 | 0,390       | 11,46 €           |
| Q2306-ETN9  | 30 | 72  | 27 | 30,580      | 8,620       | 9945        | 11700 | 0,500       | 18,55 €           |
| Q1207-ETN9  | 35 | 72  | 17 | 18,620      | 5,880       | 9945        | 11700 | 0,320       | 10,43 €           |
| Q2207-ETN9  | 35 | 72  | 23 | 30,090      | 8,620       | 9180        | 10800 | 0,400       | 11,85 €           |
| Q1307-ACC   | 35 | 80  | 21 | 25,970      | 8,330       | 8415        | 9900  | 0,510       | 14,67 €           |
| Q2307-ACC   | 35 | 80  | 31 | 38,910      | 10,980      | 9180        | 10800 | 0,680       | 19,31 €           |

Dimensions in mm



## DISCOUNTS

|       |      |      |      |      |      |            |
|-------|------|------|------|------|------|------------|
| Qty   | 1+   | 6+   | 20+  | 40+  | 60+  | 100+       |
| Disc. | List | -10% | -15% | -20% | -30% | On request |

| Part number | Ød | ØD1 | B  | Load (kN)   |             | Speed (rpm)      |      | Weight (kg) | Price each |
|-------------|----|-----|----|-------------|-------------|------------------|------|-------------|------------|
|             |    |     |    | Dynamic (C) | Static (Co) | lubricant Grease | Oil  |             |            |
| Q1208-ETN9  | 40 | 80  | 18 | 19,500      | 6,810       | 8415             | 9900 | 0,420       | 12,96 €    |
| Q2208-ETN9  | 40 | 80  | 23 | 31,260      | 9,800       | 8415             | 9900 | 0,510       | 13,68 €    |
| Q2308-ACC   | 40 | 90  | 33 | 52,920      | 15,680      | 7650             | 9000 | 0,930       | 26,33 €    |
| Q1209-ACC   | 45 | 85  | 19 | 22,440      | 7,640       | 8415             | 9900 | 0,470       | 13,41 €    |
| Q2209-ACC   | 45 | 85  | 23 | 31,850      | 10,390      | 7650             | 9000 | 0,550       | 16,50 €    |
| Q2309-ACC   | 45 | 100 | 36 | 62,430      | 18,910      | 6885             | 8100 | 1,250       | 39,78 €    |
| Q1210-ACC   | 50 | 90  | 20 | 25,970      | 8,970       | 7650             | 9000 | 0,530       | 15,12 €    |
| Q2210-ACC   | 50 | 90  | 23 | 33,120      | 10,980      | 7268             | 8550 | 0,600       | 18,67 €    |
| Q1310-ETN9  | 50 | 110 | 27 | 42,730      | 13,720      | 6120             | 7200 | 1,200       | 32,04 €    |
| Q2310-ACC   | 50 | 110 | 40 | 62,430      | 19,600      | 7268             | 8550 | 1,650       | 48,74 €    |
| Q1211-ETN9  | 55 | 100 | 21 | 27,050      | 10,390      | 6885             | 8100 | 0,710       | 20,16 €    |
| Q2211-ACC   | 55 | 100 | 25 | 38,220      | 13,130      | 6503             | 7650 | 0,810       | 26,21 €    |
| Q1311-ACC   | 55 | 120 | 29 | 49,690      | 17,640      | 5738             | 6750 | 1,600       | 36,73 €    |
| Q2311-ACC   | 55 | 120 | 43 | 74,580      | 23,520      | 5738             | 6750 | 2,100       | 94,70 €    |
| Q1212-ACC   | 60 | 110 | 22 | 30,580      | 11,960      | 6503             | 7650 | 0,900       | 23,01 €    |
| Q2212-ACC   | 60 | 110 | 28 | 47,820      | 16,660      | 6120             | 7200 | 1,100       | 32,96 €    |
| Q1312-ACC   | 60 | 130 | 31 | 57,330      | 21,560      | 4820             | 5670 | 1,950       | 45,08 €    |
| Q2312-ACC   | 60 | 130 | 46 | 85,360      | 27,930      | 5355             | 6300 | 2,600       | 97,52 €    |
| Q1213-ACC   | 65 | 120 | 23 | 34,400      | 13,720      | 5355             | 6300 | 1,150       | 27,55 €    |
| Q2213-ACC   | 65 | 120 | 31 | 56,060      | 19,600      | 5355             | 6300 | 1,450       | 39,82 €    |
| Q2215-ACC   | 75 | 130 | 31 | 57,330      | 21,560      | 4820             | 5670 | 1,600       | 50,45 €    |
| Q2216-ACC   | 80 | 140 | 33 | 63,700      | 24,990      | 4590             | 5400 | 2,000       | 55,33 €    |
| Q2218-ACC   | 90 | 160 | 40 | 68,800      | 27,930      | 4055             | 4770 | 3,400       | 110,10 €   |

Dimensions in mm

## Altri prodotti...



PRT-TO

Corona girevole Iglidur®, Con dentatura esterna-Iglidur®, allumini...



PCF4

Supporto antivibrante cabina conico, Piastra a base quadrata



BSPM

Vite a ricircolo di sfere miniatura, Dado + vite a ricircolo di sfere



HCSS

Grano con punta a coppa, punta a coppa



CHAK

Cerniera, Hi-Klik™ - di posizionamento



SSB

Ingranaggio conico inox, 1:1



BLHB50

Rinvio angolare, fino a 30 Nm



PSG15

Ingranaggio dritto di precisione, Inox 316



PRF\_ROUL\_F

Ruota per profili alluminio, Con freno



CFF\_SS

Testa a snodo femmina DIN



PRF19\_E

Squadra di giunzione, PRF19 a PRF32



NAST

Rotelle, Con anello interno

## Prodotti correlati

economica




Q4

Cuscinetto a doppia corona di sfere, Radiale - Acciaio



QTR

Cuscinetto a rulli conici, Acciaio



KM

Cuscinetti a sfere - Accessorio, Ghiera KM



EAR

Cuscinetti a sfere - Accessorio, Ghiera autobloccante - anello di fr...