

## Q6

## Acciaio

- **Cuscinetto a sfere a contatto radiale**
- **Fila semplice di sfere**
- **I carichi statici e dinamici sono carichi radiali**

### Versioni

- **Aperto**: senza protezione
- **ZZ**: con 2 piastre di protezione
- **2RS**: con 2 guarnizioni di tenuta

### Info.

- \*\* Aperto
- 2 larghezze appaiono nella tabella poiché i cuscinetti senza guarnizioni di tenuta sono più stretti




### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	-30%	Su richiesta

Codice	Alesaggio		Larghezza	Velocità max. (g/min)	Carico dinamico (N)	Carico statico (N)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5		
	ØA	ØD						Aperto	ZZ	2RS
Q693	3	8	3** / 4	60 000	560	179	-	16,92 €	9,44 €	Su richiesta
Q624	4	13	5	40 000	1 300	485	✓	2,96 €	3,55 €	3,84 €
Q634	4	16	5	36 000	1 730	670	-	12,08 €	4,55 €	13,88 €
Q685	5	11	3** / 5	45 000	715	281	✓	16,53 €	8,18 €	12,13 €
Q625	5	16	5	36 000	1 730	670	✓	3,55 €	2,96 €	3,55 €
Q686	6	13	3,5** / 5	40 000	1 080	440	✓	12,19 €	12,89 €	6,54 €
Q626	6	19	6	32 000	2 340	885	✓	3,40 €	3,11 €	2,67 €
Q608	8	22	7	34 000	3 300	1 370	✓	2,55 €	4,29 €	2,55 €
Q61800	10	19	5	24 000	1 720	840	✓	3,84 €	4,42 €	4,55 €
Q6000	10	26	8	22 000	4 550	1 970	✓	3,69 €	3,84 €	3,99 €
Q6200	10	30	9	18 000	5 100	2 390	✓	2,67 €	4,42 €	4,42 €
Q6300	10	35	11	17 000	8 100	3 450	✓	8,03 €	5,29 €	5,44 €
Q61801	12	21	5	20 000	1 920	1 040	✓	5,56 €	5,29 €	5,29 €
Q6001	12	28	8	18 000	5 100	2 370	✓	3,84 €	3,99 €	4,10 €
Q6201	12	32	10	17 000	6 800	3 050	✓	4,55 €	4,42 €	4,55 €
Q6301	12	37	12	16 000	9 700	4 200	✓	7,20 €	6,59 €	5,56 €
Q61802	15	24	5	17 000	2 070	1 260	✓	5,56 €	6,00 €	5,88 €
Q6002	15	32	9	15 000	5 600	2 830	✓	4,55 €	4,42 €	4,55 €
Q6202	15	35	11	14 000	7 650	3 750	✓	4,98 €	4,84 €	4,71 €
Q6302	15	42	13	13 000	11 400	5 450	-	7,44 €	6,30 €	6,59 €
Q61803	17	26	5	15 000	2 630	1 570	✓	6,45 €	6,88 €	6,88 €
Q6003	17	35	10	13 000	6 000	3 250	✓	5,14 €	4,84 €	4,84 €
Q6203	17	40	12	12 000	9 550	4 800	✓	7,00 €	5,56 €	5,73 €
Q6303	17	47	14	11 000	13 600	6 650	-	11,81 €	7,77 €	7,89 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	-30%	Su richiesta

Codice	Alesaggio		Larghezza	Velocità max. (g/min)	Carico dinamico (N)	Carico statico (N)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5		
	ØA	ØD						Aperto	ZZ	2RS
Q61804	20	32	7	13 000	4 000	2 470	✓	7,77 €	8,62 €	7,30 €
Q6004	20	42	12	11 000	9 400	5 000	✓	6,88 €	6,00 €	6,00 €
Q6204	20	47	14	11 000	12 800	6 600	✓	8,62 €	6,59 €	6,74 €
Q6304	20	52	15	10 000	15 900	7 900	✓	12,10 €	8,62 €	8,90 €
Q61805	25	37	7	10 000	4 300	2 950	✓	11,65 €	10,50 €	10,50 €
Q6005	25	47	12	9 500	10 100	5 850	✓	7,00 €	6,59 €	6,74 €
Q6205	25	52	15	9 000	14 000	7 850	✓	9,61 €	7,89 €	8,03 €
Q61806	30	42	7	9 000	4 500	3 450	✓	12,39 €	12,81 €	13,99 €
Q6006	30	55	13	8 000	13 200	8 300	✓	11,81 €	7,77 €	7,89 €
Q6206	30	62	16	7 500	19 500	11 300	✓	15,28 €	10,50 €	10,64 €
Q61807	35	47	7	7 500	4 750	3 900	-	14,98 €	17,76 €	16,17 €
Q6007	35	62	14	6 700	16 000	10 300	-	13,11 €	9,19 €	9,35 €
Q6207	35	72	17	6 300	25 700	15 300	✓	19,93 €	13,53 €	13,83 €
Q61808	40	52	7	6 700	4 900	4 350	-	20,64 €	22,10 €	21,81 €
Q6008	40	68	15	6 000	16 800	11 500	✓	19,64 €	10,64 €	10,79 €
Q6208	40	80	18	5 600	29 100	17 800	✓	25,87 €	16,59 €	17,03 €
Q61809	45	58	7	6 000	5 350	5 250	-	28,49 €	37,16 €	28,20 €
Q6009	45	75	16	5 300	20 900	15 200	-	19,33 €	12,97 €	13,41 €
Q6209	45	85	19	5 300	31 500	20 400	-	29,36 €	19,64 €	19,93 €
Q61810	50	65	7	5 300	6 400	6 200	-	33,71 €	103,20 €	37,47 €
Q6010	50	80	16	4 800	21 800	16 600	-	25,87 €	15,87 €	15,17 €
Q6210	50	90	20	4 800	35 000	23 200	-	48,14 €	21,97 €	22,51 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



UGH50  
Unità di guida tipo H,  
Per martinetti Ø 50



RAG-12-M8  
Guida di scorrimento  
a rotelle, Sistema di  
ancoraggio



SHA\_PT  
Volantino pieno,  
Poliammide




BLH40  
Rinvio angolare a L,  
da 3 a 10.30 Nm




YG0  
Ingranaggio dritto  
PRESTAZIONE, Acciaio  
35NCD6



NK17  
Guida mini Drylin® N,  
Larghezza 17 mm




GMC  
Guida prodotto  
laterale tonda, Per  
imbottigliamento e  
imballaggio



LAT2  
Attuatore lineare a  
motore 2A, 2 ampere



BCM\_T  
Elemento di  
trascinamento,



PRF\_PIV  
Cerniere e giunti,  
Fulcro per porta



MFB\_MHB  
Ingranaggio conico in  
plastica stampata, 4:1




PTGT  
Puleggia folle, Per  
cinghia trapezoidale

## Prodotti correlati



S\_ZZ  
Cuscinetto radiale a  
sfere, Inox



PB  
Cuscinetto in plastica,  
Plastica - materiale  
sfere : vetro