Clip on Quarter turn latch

New

QTC

Slot or wing head

- **Latch**
- 90° rotation
- Suitable for light doors
- Working temp range : -20 to +60°C
- Resists pulling force up to 600N
- Material :
  Body POM
  Clip : Polyamide PA6.6

NEW !




Wing head




Slotted head


Advantages

- Clip on, tool free assembly
- Low cost





Wing head



Slotted head

DISCOUNTS


Qty	1+	51+	100+
Disc.	List	-10%	On request

Part number	H	E	Head	Price each 1 to 50
Wing head				
QTC-13/BP	13,5	0 à 4	Wing head	4,05 €
QTC-18/BP	18	0 à 4	Wing head	4,16 €
QTC-25/BP	25	0 à 6	Wing head	4,20 €
Slotted head				
QTC-13/BP	13,5	0 à 4	Slot 2x4 mm	4,05 €
QTC-18/BP	18	0 à 4	Slot 2x4 mm	4,16 €
QTC-25/BP	25	0 à 6	Slot 2x4 mm	4,20 €


Dimensions in mm

Quarter turn latch cut-out details


- *Cut-out diameter : 18.3 +/- 0.2mm*
- *Slot diameter : 22.22 +/- 0.2mm*
- *Slot angle : 128°*



Cut-out position



Cut-out shape and dimensions



Altri prodotti...



Staffa di bloccaggio 2 lati, 2 lati



Braccio di reazione, Serraggio rinforzato



Base di sostegno, Trepiede



Cerniera invisibile, Invisibile - Apertura fino a 125°



Ingranaggio dritto di precisione, Acciaio 20NCD2 cementato temprato



Pressore liscio a molla, Corpo inox




Manicotto chiuso a sfere inox di precisione, Di precisione - inox / ...



Vite senza fine di precisione, Acciaio



Maniglia a ponte di sicurezza, Termoplastica



Albero supportato per guida lineare, Albero acciaio / supporto



Ingranaggio conico in plastica stampata, 2:1



Connettore / supporto per profili alluminio, Standard

Prodotti correlati



Chiusura 1/4 di giro per agroalimentare, Inox