


Modulo 0,4-2,0

Acciaio


Dentatura
dritta



- Angolo di pressione 20°
- Lunghezza mass. 1800mm o 400mm in base al modulo
- Intestata con lunghezze di 1m
- Materiali:
 - Modulo da 0,4 a 0,7 acciaio dolce
 - Modulo da 0,8 a 2,0 acciaio 60C40 o C35/C45
- Errore totale fino al modulo 0,7: 1mm/300mm
- Errore totale dal modulo 0,8: 0,1mm/300mm

Opzione

- Altre lunghezze a partire da 10 pezzi, contattateci



SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 3+ | 6+ | 10+ |
|-----|--------|------|------|--------------|
| Sc. | Prezzo | -10% | -15% | Su richiesta |

| Codice | Modulo | P | W | H | L | Stock* | Prezzo Unit. 1 à 2 |
|------------|--------|-------|----|----|------|--------|--------------------|
| R0.4-400 | 0,4 | 11,60 | 6 | 12 | 400 | ✓ | 91,49 € |
| R0.5-400 | 0,5 | 11,50 | 6 | 12 | 400 | ✓ | 34,14 € |
| R0.8-1000 | 0,8 | 11,20 | 6 | 12 | 1000 | ✓ | 179,63 € |
| R1-1000 | 1 | 14,00 | 8 | 15 | 1000 | ✓ | 92,71 € |
| R1.25-1000 | 1,25 | 13,75 | 8 | 15 | 1000 | ✓ | 161,08 € |
| RR1.5-1000 | 1,5 | 16,50 | 18 | 18 | 1000 | ✓ | 147,23 € |
| RR2-1000 | 2 | 16,00 | 18 | 18 | 1000 | ✓ | 157,19 € |

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



VRSSs
Anello di sollevamento, Orientabile maschio inox



METC
Cuscinetto a collare, Bronzo autolubrificante



TCLar
Tenditore per catena automatico, Con pattino largo



LVT
Mini martinetto motorizzato 4A, 4 ampere



RBGtc
Ruota girevole a foro centrale, Acciaio - gomma grigia - a doppio bl...



SLB
Pistoncino a molla, acciaio classe 5.8



PX
Riduttore a ruota e vite senza fine, Albero semplice in uscita per r...



SCR
Accessori per ventosa, Adattatore per inserto



H02
Giunto cardanico semplice ad aghi,



SH2
Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli,



PRF_CHA_D
Cerniera ad avvitare, Scardinabile



NK27
Guida mini Drylin® N, Larghezza 27 mm

Prodotti correlati



SR
Cremagliera sezione stretta, Inox