## Cremagliera in nylon stampato w Nyl Z 🖔



Nylon 6 armato con 30% fibre di vetro








## Modulo 0,5-4,0

- Cremaaliera a dentatura dritta
- Componente stampato
- Angolo di pressione 20°
- Materiale

Nylon 6 armato con 30% fibre di vetro

 Le cremagliere CRM1-350, CRM1,5-500 e CRM2-500 possono essere intestate per il montaggio continuo.

> Modulo da 1 a 4,0 con anima in acciaio



Modulo 0,5 senza anima in acciaio

Anima in acciaio (a partire dal Modulo1)




#### SCONTI PER OUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+	20+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	Su richiesta

Codice	m Modulo	Α	В	Lunghezza B L (mm)		Prezzo unit. da 1 à 5
Senza anima	in acciaio			, ,		
CRM0.5-250	0,5	8	8	250	~	5,87 €
Con anima i	n acciaio					
CRM1-350	1	15	15	351,67		13,66 €
CRM1.5-500	1,5	17	17	565,2	~	21,44 €
CRM2-500	2,0	20	20	565,2	~	23,64 €
CRM3-250	3,0	30	30	250	-	Su richiesta
CRM3-500	3,0	30	30	500	~	30,73 €
CRM3-1000	3,0	30	30	1000	~	52,39 €
CRM4-1000	4,0	28	20	1000	-	54,62 €

www.ctmeca.com







## Cremagliera in plastica


**Delrin lavorato** 


Modulo 0,5-2,0

- Componenti lavorati
- Angolo di pressione 20°
- Lunghezza mass. 400mm
- Errore totale 1mm/300mm
- Materiale: Plastica delrin

#### Opzione

- Per auantità superiori a 10 pezzi è possibile richiedere lunghezze diverse (max. 400mm)





### SCONTI PER OUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	Modulo	P (mm)	W (mm)	H (mm)	L (mm)	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 5
ZR0.5-400	0,5	11,50	6	12	400	V	57,98 €
ZR0.8-400	0,8	11,20	6	12	400	~	52,54 €
ZR1-400	1,0	14,00	8	15	400	V	54,30 €
ZRR1.5-400	1,5	16,50	12	18	400	V	65,08 €
ZRR2-400	2,0	18,00	15	20	400	~	68,35 €







## Cremagliera sezione stretta



# Modulo 0,4-2,0

### Acciaio

- Angolo di pressione 20°
- Lunahezza mass. 1800mm o 400mm in base al modulo
- Intestata con lunghezze di 1m
- Materiali:

Acciaio S235 tranne moduli 1 e 1.25 (Acciaio C40/45)



- Altre lunahezze a partire da 10 pezzi, contattateci



#### SCONTI PER OUANTITÀ

	1+			10+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	Su richiesta

Codice	Modulo	Р	w	н	L	Stock*	Prezzo Unit. 1 à 2
R0.4-400	0,4	11,60	6	12	400	<b>✓</b>	103,04 €
R0.5-400	0,5	11,50	6	12	400	<b>✓</b>	35,14 €
R0.8-1000	0,8	11,20	6	12	1000	<b>✓</b>	184,89 €
R1-1000	1	14,00	8	15	1000	V	120,23 €
R1.25-1000	1,25	13,75	8	15	1000	~	208,90 €
RR1.5-1000	1,5	16,50	18	18	1000	V	151,55 €
RR2-1000	2	16.00	18	18	1000	-	Su richiesta







## Cremagliera sezione stretta

Inox

Modulo 0,5-1


#### - Angolo di pressione 20°

- Errore totale 1mm/300mm
- Materiale: Inox 304L tranne modulo 0.25: inox 303

#### Opzione

- Diverse lunghezze a partire da 10 pezzi, contattateci





#### SCONTI PER OUANTITÀ

Qtà	1+	3+	10+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	Modulo	P	w	н	L	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 2
SR0.5-400/304L	0,5	11,50	6,00	12	400	V	99,60 €
SR0.8-400/304L	0,8	11,20	6,00	12	400	~	105,46 €
SR1-400/304L	1,0	14,00	8,00	15	400	V	111,32 €



## Cremagliera sezione quadrata



# Modulo 1,0-5,0

#### - Cremagliere intestate


- Angolo di pressione 20°
- MR = sezione auadrata
- MMR = sezione rettangolare- Materiale:


Acciaio C40/45 Acciaio 46S20

#### Opzioni

 Per quantità superiori a 10 pezzi è possibile richiedere lunghezze diverse

## Acciaio





#### SCONTI PER OUANTITÀ

 Qtà
 1+
 3+
 6+
 10+
 15+
 20+

 Sc.
 Prezzo -10% -15% -20% -25%
 Su richiesta

Codice	Modulo	W (mm)	H (mm)	Linea primitiva P (mm)	Lunghezza L (mm)	Materiale	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 2
MR1-1000	1	10	10	9,00	999	C40/45	V	61,99 €
MR1.25-1000	1,25	15	15	13,75	1001	C40/45	V	73,82 €
MR1.25-2000	1,25	15	15	13,75	1997	C40/45	-	147,66 €
MR1.5-1000	1,5	15	15	13,50	997	C40/45	~	61,52 €
MR1.5-2000	1,5	15	15	13,50	1997	C40/45	~	147,66 €
MR1.75-2000	1,75	15	15	13,25	2002	C40/45	-	Su richiesta
MR2-1000	2	20	20	18,00	999	46S20	~	49,81 €
MR2-2000	2	20	20	18,00	1997	46S20	~	90,24 €
MR2.5-1000	2,5	25	25	22,50	997	46S20	~	54,60 €
MR2.5-2000	2,5	25	25	22,50	2002	46S20	-	Su richiesta
MR3-1000	3	30	30	27,00	999	46S20	V	71,35 €
MR3-2000	3	30	30	27,00	1997	46S20	~	142,72 €
MMR4-1000	4	40	25	21,00	1005	C40/45	~	153,56 €
MMR4-2000	4	40	25	21,00	2002	C40/45	~	305,17€
MMR5-1000	5	50	30	25,00	1005	C40/45	~	Su richiesta
MMR5-2000	5	50	30	25,00	2010	C40/45	-	Su richiesta







## Cremagliera sezione quadrata


Inox


Modulo 1,0-3,0

- Cremagliere intestate
- Angolo di pressione 20°
- Materiale: Inox 304 trafilato

#### Opzione

- Per auantità superiori a 10 pezzi è possibile richiedere lunghezze diverse





#### SCONTI PER QUANTITÀ

1+ 3+ 6+ Sc. Prezzo -10% Su richiesta

Codice	Modulo	W (mm)	H (mm)	Linea primitiva P (mm)	Lunghezza (mm)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 2
MRS1-1000	1,0	10	10	9,00	999	V	80,47 €
MRS1.5-1000	1,5	15	15	13,50	999	V	230,58 €
MRS2-1000	2,0	20	20	18,00	999	V	252,06 €
MRS3-1000	3.0	30	30	27.00	999	~	442.49 €



## Cremagliera sezione circolare




# Modulo **0,25-1,5**


- Componenti lavorati
- Angolo di pressione 20°
- Errore totale 1mm/300mm
   Materiale: Inox 304L,
- tranne modulo 0.25: inox 303

#### Opzione

- Diverse lunghezze (quantità minima 10 pezzi)




Inox



#### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	Modulo	P (mm)	ØD (mm)	H (mm)	L (mm)	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 5
TR0.25-400/303	0,25	5,30	6,00	5,55	400	V	171,58 €
TR0.5-400/304L	0,50	8,70	10,00	9,20	400	~	118,33 €
TR0.7-400/304L	0,70	9,80	12,00	10,50	400	-	79,35 €
TR0.8-400/304L	0,80	9,70	12,00	10,50	400	-	80,12€
TR1-400/304L	1,00	9,50	12,00	10,50	400	~	93,48 €
TR1.5-400/304L	1,50	16,00	20,00	17,50	400	~	118,33 €







## Cremagliera sezione circolare


### Acciaio

Modulo 1,0-4,0

- Angolo di pressione 20°
- Diametro tolleranza h11
- Materiale:

Acciaio trafilato C45







#### SCONTI PER OUANTITÀ

Qtà	1+	3+	6+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	Modulo	H (mm)	ØD (mm)	L (mm)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 2
TRM1-1000	1	9,00	10	999	V	99,60 €
TRM1.5-1000	1,5	13,50	15	999	V	135,54 €
TRM2-1000	2	18,00	20	999	V	136,72 €
TRM2.5-1000	2,5	22,50	25	997	V	181,65 €
TRM3-1000	3	27,00	30	999	-	Su richiesta
TRM4-1000	4	36,00	40	1005	-	Su richiesta




## Cremagliera a sezione circolare



Modulo 1,0 - 5,0

Inox

- Angolo di pressione 20°
- Diametro tolleranza h11
- Materiale: Inox trafilato 3041








A stock fino a modulo 2

#### **SCONTI PER QUANTITÀ**

Qtà	1+	3+	6+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	Modulo	h (mm)	ØD (mm)	L (mm)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 2
TRM1-1000/SS	1	9,00	10	999	V	125,56 €
TRM1.5-1000/SS	1,5	13,50	15	999	V	211,57 €
TRM2-1000/SS	2	18,00	20	999	V	176,50 €
TRM2.5-1000/SS	2,5	22,50	25	997	-	Su richiesta
TRM3-1000/SS	3	27,00	30	999	-	Su richiesta
TRM4-1000/SS	4	36,00	40	1005	-	Su richiesta
TRM5-1000/SS	5	45,00	50	1005	-	Su richiesta





## Cremagliera

#### Scheda tecnica



- Taglia approssimativa dei denti delle cremagliere
- Angolo di pressione 20°

