

# Molla per stampi ISO 10243




## R

Colore rosso: **carico forte**

- **Norma ISO colore rosso (ISO 10243)**
- Molla extra-rigida
- A carico forte
- Filo trapezoidale
- Estremità ravvicinate, molate
- Sopporta gli urti
- Sopporta i colpi
- Grande facilità per raggiungere l'altezza del solido
- Materiale: acciaio al cromo-vanadio

### Vantaggi

- Il filo trapezoidale permette la massima deflessione e una protezione contro ogni rischio di danno provocato dall'eccessiva sollecitazione della molla
- Durezza che permette di sopportare carichi importanti
- Resistenza a 230°C
- prestazione uniforme della molla
- Rapporti di rigidità costante
- Grande precisione di carico a una data altezza
- Prestazioni affidabili
- Diminuzione dei rischi di rottura



### Opzione

- Altre misure



### SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+     | 6+   | 10+  | 20+  | 40+          |
|-----|--------|------|------|------|--------------|
| Sc. | Prezzo | -15% | -20% | -25% | Su richiesta |

| Codice  | Sede<br>ØA<br>(mm) | Asse<br>ØB<br>(mm) | Lo<br>Libero<br>(mm) | Carico<br>a 1 mm di<br>deflessione<br>(N) | Tabella di carico                                |   |  |      |                     |      |        |      | Prezzo<br>unit.<br>da 1 a 5 |
|---------|--------------------|--------------------|----------------------|---|--|---|--|------|---------------------|------|--------|------|-----------------------------|
|         |                    |                    |                      |   | Lunga durata<br>(25% Lo libero)<br>Carico<br>(N) | Media durezza<br>(30% Lo libero)<br>Carico<br>(N) | Deflessione max.<br>di lavoro<br>(35% Lo libero) |      | Deflessione<br>max. |      |        |      |                             |
| R205104 | 10,0               | 5,0                | 25                   | 22,1                                      | 82,9   | 3,8   | 110,5  | 5,0  | 138,1               | 6,3  | 165,8  | 7,5  | 2,81 €                      |
| R205106 | 10,0               | 5,0                | 38                   | 17,1                                      | 97,5   | 5,7   | 130,0  | 7,6  | 162,5               | 9,5  | 194,9  | 11,4 | 3,34 €                      |
| R205108 | 10,0               | 5,0                | 51                   | 12,8                                      | 97,9   | 7,7   | 130,6  | 10,2 | 163,2               | 12,8 | 195,8  | 15,3 | 3,46 €                      |
| R205112 | 10,0               | 5,0                | 76                   | 7,5                                       | 85,5   | 11,4  | 114,0  | 15,2 | 142,5               | 19,0 | 171,0  | 22,8 | 4,53 €                      |
| R205204 | 12,5               | 6,3                | 25                   | 42,1                                      | 157,9  | 3,8   | 210,5  | 5,0  | 263,1               | 6,3  | 315,8  | 7,5  | 3,54 €                      |
| R205206 | 12,5               | 6,3                | 38                   | 29,3                                      | 167,0  | 5,7   | 222,7  | 7,6  | 278,4               | 9,5  | 334,0  | 11,4 | 4,06 €                      |
| R205208 | 12,5               | 6,3                | 51                   | 19,6                                      | 149,9  | 7,7   | 199,9  | 10,2 | 249,9               | 12,8 | 299,9  | 15,3 | 4,49 €                      |
| R205212 | 12,5               | 6,3                | 76                   | 13,2                                      | 150,5  | 11,4  | 200,6  | 15,2 | 250,8               | 19,0 | 301,0  | 22,8 | 5,70 €                      |
| R205248 | 12,5               | 6,3                | 305                  | 2,8                                       | 128,1  | 45,8  | 170,8  | 61,0 | 213,5               | 76,3 | 256,2  | 91,5 | 27,05 €                     |
| R205304 | 16,0               | 8,0                | 25                   | 75,7                                      | 283,9  | 3,8   | 378,5  | 5,0  | 473,1               | 6,3  | 567,8  | 7,5  | 4,41 €                      |
| R205306 | 16,0               | 8,0                | 38                   | 48,5                                      | 276,5  | 5,7   | 368,6  | 7,6  | 460,8               | 9,5  | 552,9  | 11,4 | 4,84 €                      |
| R205308 | 16,0               | 8,0                | 51                   | 37,1                                      | 283,8  | 7,7   | 378,4  | 10,2 | 473,0               | 12,8 | 567,6  | 15,3 | 5,27 €                      |
| R205312 | 16,0               | 8,0                | 76                   | 25,7                                      | 293,0  | 11,4  | 390,6  | 15,2 | 488,3               | 19,0 | 586,0  | 22,8 | 6,47 €                      |
| R205316 | 16,0               | 8,0                | 102                  | 19,3                                      | 295,3  | 15,3  | 393,7  | 20,4 | 492,2               | 25,5 | 590,6  | 30,6 | 6,90 €                      |
| R205404 | 20,0               | 10,0               | 25                   | 216,0                                     | 810,0  | 3,8   | 1080,0   | 5,0  | 1350,0              | 6,3  | 1620,0 | 7,5  | 4,62 €                      |
| R205406 | 20,0               | 10,0               | 38                   | 129,0                                     | 735,3  | 5,7   | 980,4  | 7,6  | 1225,5              | 9,5  | 1419,0 | 11,0 | 5,52 €                      |

Dimensioni in mm

| Codice  | Sede<br>ØA<br>(mm) | Asse<br>ØB<br>(mm) | Lo<br>Libero<br>(mm) | Carico<br>a 1 mm di<br>deflessione<br>(N) | Tabella di carico               |                     |                                  |                     |  |                     |                     |                     | Prezzo<br>unit.<br>da 1 a 5 |
|---------|--------------------|--------------------|----------------------|---|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
|         |                    |                    |                      |   | Lunga durata<br>(25% Lo libero) |                     | Media durezza<br>(30% Lo libero) |                     | Deflessione max.<br>di lavoro<br>(35% Lo libero) |                     | Deflessione<br>max. |                     |                             |
|         |                    |                    |                      |   | Carico<br>(N)                   | Deflessione<br>(mm) | Carico<br>(N)                    | Deflessione<br>(mm) | Carico<br>(N)                                    | Deflessione<br>(mm) | Carico<br>(N)       | Deflessione<br>(mm) |                             |
| R205408 | 20,0               | 10,0               | 51                   | 94,0                                      | 719,1                           | 7,7                 | 958,8                            | 10,2                | 1198,5   | 12,8                | 1410,0              | 15,0                | 6,47 €                      |
| R205410 | 20,0               | 10,0               | 64                   | 72,1                                      | 692,2                           | 9,6                 | 922,9                            | 12,8                | 1153,6   | 16,0                | 1369,9              | 19,0                | 7,06 €                      |
| R205412 | 20,0               | 10,0               | 76                   | 59,7                                      | 680,6                           | 11,4                | 907,4                            | 15,2                | 1134,3   | 19,0                | 1373,1              | 23,0                | 7,17 €                      |
| R205414 | 20,0               | 10,0               | 89                   | 50,5                                      | 674,2                           | 13,4                | 898,9                            | 17,8                | 1123,6   | 22,3                | 1363,5              | 27,0                | 9,18 €                      |
| R205416 | 20,0               | 10,0               | 102                  | 44,2                                      | 676,3                           | 15,3                | 901,7                            | 20,4                | 1127,1   | 25,5                | 1370,2              | 31,0                | 10,04 €                     |
| R205418 | 20,0               | 10,0               | 115                  | 38,4                                      | 662,4                           | 17,3                | 883,2                            | 23,0                | 1104,0   | 28,8                | 1344,0              | 35,0                | 11,15 €                     |
| R205420 | 20,0               | 10,0               | 127                  | 34,1                                      | 649,6                           | 19,1                | 866,1                            | 25,4                | 1082,7   | 31,8                | 1295,8              | 38,0                | 12,36 €                     |
| R205422 | 20,0               | 10,0               | 139                  | 31,0                                      | 646,4                           | 20,9                | 861,8                            | 27,8                | 1077,3   | 34,8                | 1302,0              | 42,0                | 13,35 €                     |
| R205424 | 20,0               | 10,0               | 152                  | 28,2                                      | 643,0                           | 22,8                | 857,3                            | 30,4                | 1071,6   | 38,0                | 1297,2              | 46,0                | 14,03 €                     |
| R205448 | 20,0               | 10,0               | 305                  | 15,0                                      | 686,3                           | 45,8                | 915,0                            | 61,0                | 1143,8   | 76,3                | 1365,0              | 91,0                | 37,13 €                     |
| R205504 | 25,0               | 12,5               | 25                   | 375,0                                     | 1406,3                          | 3,8                 | 1875,0                           | 5,0                 | 2343,8   | 6,3                 | 2812,5              | 7,5                 | 5,01 €                      |
| R205505 | 25,0               | 12,5               | 32                   | 297,0                                     | 1425,6                          | 4,8                 | 1900,8                           | 6,4                 | 2376,0   | 8,0                 | 2851,2              | 9,6                 | 5,99 €                      |
| R205506 | 25,0               | 12,5               | 38                   | 219,0                                     | 1248,3                          | 5,7                 | 1664,4                           | 7,6                 | 2080,5   | 9,5                 | 2409,0              | 11,0                | 5,99 €                      |
| R205507 | 25,0               | 12,5               | 44                   | 187,0                                     | 1234,2                          | 6,6                 | 1645,6                           | 8,8                 | 2057,0   | 11,0                | 2431,0              | 13,0                | 7,45 €                      |
| R205508 | 25,0               | 12,5               | 51                   | 156,0                                     | 1193,4                          | 7,7                 | 1591,2                           | 10,2                | 1989,0   | 12,8                | 2340,0              | 15,0                | 8,10 €                      |
| R205510 | 25,0               | 12,5               | 64                   | 123,0                                     | 1180,8                          | 9,6                 | 1574,4                           | 12,8                | 1968,0   | 16,0                | 2337,0              | 19,0                | 8,87 €                      |
| R205512 | 25,0               | 12,5               | 76                   | 99,0                                      | 1128,6                          | 11,4                | 1504,8                           | 15,2                | 1881,0   | 19,0                | 2277,0              | 23,0                | 9,82 €                      |
| R205514 | 25,0               | 12,5               | 89                   | 84,0                                      | 1121,4                          | 13,4                | 1495,2                           | 17,8                | 1869,0   | 22,3                | 2268,0              | 27,0                | 9,56 €                      |
| R205516 | 25,0               | 12,5               | 102                  | 73,0                                      | 1116,9                          | 15,3                | 1489,2                           | 20,4                | 1861,5   | 25,5                | 2263,0              | 31,0                | 12,01 €                     |
| R205518 | 25,0               | 12,5               | 115                  | 65,0                                      | 1121,3                          | 17,3                | 1495,0                           | 23,0                | 1868,8   | 28,8                | 2275,0              | 35,0                | 12,22 €                     |
| R205520 | 25,0               | 12,5               | 127                  | 57,7                                      | 1099,2                          | 19,1                | 1465,6                           | 25,4                | 1832,0   | 31,8                | 2192,6              | 38,0                | 13,72 €                     |
| R205522 | 25,0               | 12,5               | 139                  | 52,7                                      | 1098,8                          | 20,9                | 1465,1                           | 27,8                | 1831,3   | 34,8                | 2213,4              | 42,0                | 12,01 €                     |
| R205524 | 25,0               | 12,5               | 152                  | 47,8                                      | 1089,8                          | 22,8                | 1453,1                           | 30,4                | 1816,4   | 38,0                | 2198,8              | 46,0                | 16,39 €                     |
| R205528 | 25,0               | 12,5               | 178                  | 41,0                                      | 1094,7                          | 26,7                | 1459,6                           | 35,6                | 1824,5   | 44,5                | 2173,0              | 53,0                | 20,81 €                     |
| R205532 | 25,0               | 12,5               | 203                  | 35,8                                      | 1090,1                          | 30,5                | 1453,5                           | 40,6                | 1816,9   | 50,8                | 2183,8              | 61,0                | 23,86 €                     |
| R205548 | 25,0               | 12,5               | 305                  | 22,9                                      | 1047,7                          | 45,8                | 1396,9                           | 61,0                | 1746,1   | 76,3                | 2083,9              | 91,0                | 45,47 €                     |
| R205606 | 32,0               | 16,0               | 38                   | 388,0                                     | 2211,6                          | 5,7                 | 2948,8                           | 7,6                 | 3686,0   | 9,5                 | 4268,0              | 11,0                | 8,87 €                      |
| R205607 | 32,0               | 16,0               | 44                   | 324,0                                     | 2138,4                          | 6,6                 | 2851,2                           | 8,8                 | 3564,0   | 11,0                | 4212,0              | 13,0                | 9,60 €                      |
| R205608 | 32,0               | 16,0               | 51                   | 272,0                                     | 2080,8                          | 7,7                 | 2774,4                           | 10,2                | 3468,0   | 12,8                | 4080,0              | 15,0                | 9,22 €                      |
| R205610 | 32,0               | 16,0               | 64                   | 212,0                                     | 2035,2                          | 9,6                 | 2713,6                           | 12,8                | 3392,0   | 16,0                | 4028,0              | 19,0                | 11,62 €                     |
| R205612 | 32,0               | 16,0               | 76                   | 172,0                                     | 1960,8                          | 11,4                | 2614,4                           | 15,2                | 3268,0   | 19,0                | 3956,0              | 23,0                | 13,35 €                     |
| R205614 | 32,0               | 16,0               | 89                   | 141,0                                     | 1882,4                          | 13,4                | 2509,8                           | 17,8                | 3137,3   | 22,3                | 3807,0              | 27,0                | 13,72 €                     |
| R205618 | 32,0               | 16,0               | 115                  | 107,0                                     | 1845,8                          | 17,3                | 2461,0                           | 23,0                | 3076,3   | 28,8                | 3745,0              | 35,0                | 19,49 €                     |
| R205622 | 32,0               | 16,0               | 139                  | 86,0                                      | 1793,1                          | 20,9                | 2390,8                           | 27,8                | 2988,5   | 34,8                | 3612,0              | 42,0                | 21,47 €                     |
| R205628 | 32,0               | 16,0               | 178                  | 67,2                                      | 1794,2                          | 26,7                | 2392,3                           | 35,6                | 2990,4   | 44,5                | 3561,6              | 53,0                | 26,43 €                     |
| R205640 | 32,0               | 16,0               | 254                  | 46,4                                      | 1767,8                          | 38,1                | 2357,1                           | 50,8                | 2946,4   | 63,5                | 3526,4              | 76,0                | 36,88 €                     |
| R205708 | 40,0               | 20,0               | 51                   | 350,0                                     | 2677,5                          | 7,7                 | 3570,0                           | 10,2                | 4462,5   | 12,8                | 5250,0              | 15,0                | 12,36 €                     |
| R205712 | 40,0               | 20,0               | 76                   | 219,0                                     | 2496,6                          | 11,4                | 3328,8                           | 15,2                | 4161,0   | 19,0                | 5037,0              | 23,0                | 17,17 €                     |
| R205716 | 40,0               | 20,0               | 102                  | 163,0                                     | 2493,9                          | 15,3                | 3325,2                           | 20,4                | 4156,5   | 25,5                | 5053,0              | 31,0                | 23,65 €                     |
| R205720 | 40,0               | 20,0               | 127                  | 128,0                                     | 2438,4                          | 19,1                | 3251,2                           | 25,4                | 4064,0   | 31,8                | 4864,0              | 38,0                | 30,56 €                     |
| R205724 | 40,0               | 20,0               | 152                  | 105,0                                     | 2394,0                          | 22,8                | 3192,0                           | 30,4                | 3990,0   | 38,0                | 4830,0              | 46,0                | 30,87 €                     |
| R205732 | 40,0               | 20,0               | 203                  | 77,0                                      | 2344,7                          | 30,5                | 3126,2                           | 40,6                | 3907,8   | 50,8                | 4697,0              | 61,0                | 41,52 €                     |
| R205748 | 40,0               | 20,0               | 305                  | 51,0                                      | 2333,3                          | 45,8                | 3111,0                           | 61,0                | 3888,8   | 76,3                | 4641,0              | 91,0                | 60,33 €                     |
| R205810 | 50,0               | 25,0               | 64                   | 413,0                                     | 3964,8                          | 9,6                 | 5286,4                           | 12,8                | 6608,0   | 16,0                | 7847,0              | 19,0                | 24,25 €                     |
| R205814 | 50,0               | 25,0               | 89                   | 288,0                                     | 3844,8                          | 13,4                | 5126,4                           | 17,8                | 6408,0   | 22,3                | 7776,0              | 27,0                | 31,77 €                     |
| R205818 | 50,0               | 25,0               | 115                  | 215,0                                     | 3708,8                          | 17,3                | 4945,0                           | 23,0                | 6181,3   | 28,8                | 7525,0              | 35,0                | 35,93 €                     |
| R205822 | 50,0               | 25,0               | 139                  | 168,0                                     | 3502,8                          | 20,9                | 4670,4                           | 27,8                | 5838,0   | 34,8                | 7056,0              | 42,0                | 57,63 €                     |
| R205828 | 50,0               | 25,0               | 178                  | 134,0                                     | 3577,8                          | 26,7                | 4770,4                           | 35,6                | 5963,0   | 44,5                | 7102,0              | 53,0                | 57,53 €                     |
| R205840 | 50,0               | 25,0               | 254                  | 89,0                                      | 3390,9                          | 38,1                | 4521,2                           | 50,8                | 5651,5   | 63,5                | 6764,0              | 76,0                | 76,90 €                     |
| R205848 | 50,0               | 25,0               | 305                  | 73,0                                      | 3339,8                          | 45,8                | 4453,0                           | 61,0                | 5566,3   | 76,3                | 6643,0              | 91,0                | 100,92 €                    |

Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



PRF\_FIX\_UNI  
Fissaggio, universale



OP2  
Indicatore di posizione digitale (N. di giri), 3 cifre




ARTE  
Silent block, Carico multidirezionale



ACM\_TRI  
Tirante chiusura in gomma, Caucciù



VRM  
Anello di sollevamento, Orientabile femmina



B  
Ingranaggio conico - Acciaio 60C40, 1:1




MDB\_MTB  
Ingranaggio conico in plastica stampata, 3:1



WBGV  
Anello di sollevamento, Con grillo ad avvitare



UGCG  
Unità di guida per cilindrico, Colonna di



PM4  
Coppia ruota e vite senza fine, Plastica



RHTplss  
Ruota alte temperature, fino a



CHAB  
Hinge with stop, Hinge

## Prodotti correlati



R206  
Molla per stampi ISO10243, Extra-forte



R204  
Molla per stampi ISO10243, Medio



CDGamme  
Molla di compressione DIN2095, DIN 2095



R203  
Molla per stampi ISO10243, Leggero