





- An anchoring system comprises:

- 1 axle
- 1 nut
- 1 washer

- Material: stainless steel

Accessories

- Swivel heads **TOC** and **TOL**



Typical applications

DISCOUNTS

Qty.	1+	5+	10+
Disc.	List	-5%	On request

Part number	ØD	A/F	L	Weight (kg)	Stock*	Price each 1 to 4
RAG-12-M8	12	10	104	0,11	✓	5,92 €
RAG-14-M8	14	12	104	0,14	✓	6,68 €
RAG-15-M8	15	12	104	0,16	-	7,93 €
RAG-16-M8	16	14	104	0,16	-	7,93 €

*Depending on availability - Dimensions in mm

Altri prodotti...



PM2

Coppia ruota e vite senza fine, Acciaio non temprato



HDSS

Giunto cardanico - inox, Sollecitazioni intense



VT

Limitatore di coppia ad attrito Vari-Tork®, 0.53 a 1.32 Nm



PRF1932

Profilato alluminio standard, 19 x 32 mm



CLA

Maniglia a ripresa Hygienic Usit®, Inox



VQT

Chiusura 1/4 di giro per bloccaggio, Manopola plastica o inox



CM_CO

Attrezzi Hygienic Usit® and Hygienic Design®, Protective inserts f...



BOXKK

Box kit di chiavette, Box kit - Acciaio o inox



HSE-HSB

Distanziatore esagonale, Acciaio



MSP3815

Inserto con piastrina a incollare Masterplate®,



CHTRP

Riduttore a rinvio angolare a L o a T, fino a 34,5 Nm



BPQ

Quadro linear ball bearing unit, Included 4 linear ball bearings

Prodotti correlati



RAG

Guida di scorrimento a rullini,



TOL

Testa orientabile, Lunga