





- An anchoring system comprises:

- 1 axle
- 1 nut
- 1 washer

- Material: stainless steel

Accessories

- Swivel heads **TOC** and **TOL**



Typical applications


DISCOUNTS

Qty.	1+	5+	10+
Disc.	List	-5%	On request

Part number	ØD	A/F	L	Weight (kg)	Stock*	Price each 1 to 4
RAG-12-M8	12	10	104	0,11	✓	5,92 €
RAG-14-M8	14	12	104	0,14	✓	6,68 €
RAG-15-M8	15	12	104	0,16	-	7,93 €
RAG-16-M8	16	14	104	0,16	-	7,93 €

*Depending on availability - Dimensions in mm

Altri prodotti...



AC

Pastrina di riscontro,
15mm



CFUURSS

Perno folle inox,
Standard - inox



T5-16ECO

Puleggia dentata di
posizionamento tipo
T, Serie economica -
T5 allu...



CHML50

Riduttore a ruota e
vite senza fine, fino a
107 Nm - Con
limitatore ...



BOX-NINA

Dado autofrenante -
DIN985, Valigetta di
dadi acciaio



BPMc

Pressore a molla con
intaglio e puntale a
sfera, Corpo inox 303
+ ce...



PCM

Impugnatura cilindrica
fissa, Impugnatura
non girevole



KB_UU

Manicotto a sfera di
precisione, Di
precisione - acciaio



PRF3232

Profilato alluminio
standard, 32 x 32 mm



LVT

Mini martinetto
motorizzato 2A, 2
ampere



PP35

Riduttore a ruota e
vite senza fine, da
2.20 a 4.10 Nm



SUPCC

Blalettatore di
bloccaggio
autocentrante acciaio,
Con ghiera

Prodotti correlati



RAG

Guida di scorrimento
a rullini,



TOL

Testa orientabile,
Lunga