

Guida laterale a rullini



RAG



Per la guida di prodotti

- Lunghezza: 1000 mm
- Materiali:
 - Profiato e perni: inox
 - Rotelle: acetale



Accessorio

- Sistema di ancoraggio RAG-M8



RAG45-1000 (1 fila di rotelle)

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	6+
Sc. Prezzo	-10%	Su richiesta	

Codice	W1	W2	L (mm)	N. di file di rullini	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit.
RAG45-1000	45	33	1000	1	2,41	✓	145,72 €
RAG70-1000	70	58	1000	2	3,50	✓	168,98 €
RAG96-1000	96	84	1000	3	4,60	✓	217,54 €
RAG120-1000	120	108	1000	4	5,75	✓	285,10 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



Piedino antivibrante parabolico, Acciaio



Giunto flessibile a dischi doppi, Disco doppio



Ingranaggio dritto
Inox, Inox 304L



Chiusura a sfera,
Chiusura rapida



Ingranaggio dritto di precisione, Acciaio 35NCD6 pretrattato



Ruota libera,
Combinata ad aghi




Guida lineare a sfere
Eco, economica



Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 980 Nm



Indicatore di posizione digitale (N. di giri), 3



Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 980 Nm



Piedino antivibrante cilindrico, Acciaio



Perno folle inox,
Standard - inox

Prodotti correlati



Guida di scorrimento a rotelle, Sistema di ancoraggio



Testa orientabile,
Corta



Rotaia a rulli
Floway2®, Rotaia a rulli