

Guida laterale a rullini



RAG



Per la guida di prodotti

- Lunghezza: 1000 mm
- Materiali:
 - Profiato e perni: inox
 - Rotelle: acetale



Accessorio

- Sistema di ancoraggio RAG-M8



RAG45-1000 (1 fila di rotelle)

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	6+
Sc. Prezzo	-10%	Su richiesta	

Codice	W1	W2	L (mm)	N. di file di rullini	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit.
RAG45-1000	45	33	1000	1	2,41	✓	145,72 €
RAG70-1000	70	58	1000	2	3,50	✓	168,98 €
RAG96-1000	96	84	1000	3	4,60	✓	217,54 €
RAG120-1000	120	108	1000	4	5,75	✓	285,10 €


*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



KB_WW

Manicotto chiuso a sfere di precisione, Economica




NRR

Morsetto orientabile, Montaggio e regolazione rapidi



G5L_A

Vite di regolazione per molla a gas, Vite di regolazione



M1

Ruota per vite senza fine, Plastica lavorata (delrin)



HTD3M_09

Puleggia dentata di trasmissione tipo HTD, HTD3 Alluminio



CPAS-H

Squadra pieghevole, Per carico pesante



RAGFLOW

Rotaia a rulli Floway2®, Rotaia a rulli



PP35

Riduttore a ruota e vite senza fine, da 2.20 a 4.10 Nm



SCR

Accessori per ventosa, Adattatore per inserto



PRF_PL_9090

Elementi di giunzione, Piastra di fissaggio - 90x90 mm



CHB

Feet, For CHB gearbox



NT92

Riduttore coassiale a treni paralleli, da 15 a 40 Nm - a treni paral...

Prodotti correlati



RAG-12-M8

Guida di scorrimento a rotelle, Sistema di ancoraggio



TOC

Testa orientabile, Corta



RAGFLOW

Rotaia a rulli Floway2®, Rotaia a rulli



RAGb

Cylindrical brush track, For gentle conveying and handling