

Guida laterale a rullini



RAG



Per la guida di prodotti

- Lunghezza: 1000 mm
- Materiali:
 - Profiato e perni: inox
 - Rotelle: acetale



Accessorio

- Sistema di ancoraggio RAG-M8



RAG45-1000 (1 fila di rotelle)

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	6+
Sc. Prezzo	-10%	Su richiesta	

Codice	W1	W2	L (mm)	N. di file di rullini	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit.
RAG45-1000	45	33	1000	1	2,41	✓	145,72 €
RAG70-1000	70	58	1000	2	3,50	✓	168,98 €
RAG96-1000	96	84	1000	3	4,60	✓	217,54 €
RAG120-1000	120	108	1000	4	5,75	✓	285,10 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



DOMI80

Accessori di collegamento, Piastra



DOMI_MD

Tavola rotante di regolazione Domino, 40/1



PW_PWG2

Vite senza fine di precisione, Inox



MFBC

Giunto a soffietto, Alluminio e bronzo - con ganaschia di serraggio



CHT

Motore AC asincrono trifase, 0.12 a 0.22kW



ERC

Terminale rapido per cavi, A occhio



PRF_BASE

Elementi di ancoraggio, Basamento



VTA

Limitatore di coppia ad attrito Vari-Tork®, 0.53 a 1.32 Nm



DTR

Pignone tendicatena, Ruota dentata in acciaio



PDM_PDV

Detectable plastic palm grip, blue thermoplastic



PITA

Pistoncino a molla, con maniglia a T



MDB_MTB

Ingranaggio conico in plastica stampata, 2:1

Prodotti correlati



RAG-12-M8

Guida di scorrimento a rotelle, Sistema di ancoraggio



TOC

Testa orientabile, Corta



RAGFLOW

Rotaia a rulli Floway2®, Rotaia a rulli



RAGb

Cylindrical brush track, For gentle conveying and handling