

Guida laterale a rullini



RAG



Per la guida di prodotti

- Lunghezza: 1000 mm
- Materiali:
 - Profiato e perni: inox
 - Rotelle: acetale



Accessorio

- Sistema di ancoraggio RAG-M8



RAG45-1000 (1 fila di rotelle)


SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	6+
Sc. Prezzo	-10%	Su richiesta	

Codice	W1	W2	L (mm)	N. di file di rullini	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit.
RAG45-1000	45	33	1000	1	2,41	✓	145,72 €
RAG70-1000	70	58	1000	2	3,50	✓	168,98 €
RAG96-1000	96	84	1000	3	4,60	✓	217,54 €
RAG120-1000	120	108	1000	4	5,75	✓	285,10 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



B

Ingranaggio conico -
Acciaio 60C40, 1:1



WJUM20

Pattino Drylin® W,
Pattino



AC

Piastrina di riscontro,
15mm



PPF

Pistoncino a molla,
con flangia




MEFC

Cuscinetto a collare ,
Lega di ferro FP20
autolubrificante
METAFRAM



SCH

Attrezzo di
bloccaggio, A tirante
orizzontale - inox



G0

Ingranaggio dritto
acciaio, Acciaio
20NCD2



BOXdxh

Box kit di spine
filettate DIN7979D,
Box kit - estraibile DIN
7979D



NSU

Supporto per sensore,
Morsetto universale



UGCG

Unità di guida per
cilindrico, Colonna di



TBD

Tavola di
posizionamento a



CPAS-H

Squadra pieghevole,
Per carico pesante

Prodotti correlati



RAG-12-M8

Guida di scorrimento
a rotelle, Sistema di
ancoraggio



TOC

Testa orientabile,
Corta



RAGFLOW

Rotaia a rulli
Floway2®, Rotaia a
rulli



RAGb

Cylindrical brush
track, For gentle
conveying and
handling