Guida laterale a rullini

RAG


Per la guida di prodotti


- ***Lunghezza: 1000 mm***
- *Materiali:*
  Profilato e perni: inox
  Rotelle: acetale

Accessorio

- *Sistema di ancoraggio* **RAG-M8**







RAG45-1000 (1 fila di rotelle)

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	6+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	W1	W2	L (mm)	N. di file di rullini	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit.
RAG45-1000	45	33	1000	1	2,41	✔	145,72 €
RAG70-1000	70	58	1000	2	3,50	✔	168,98 €
RAG96-1000	96	84	1000	3	4,60	✔	217,54 €
RAG120-1000	120	108	1000	4	5,75	✔	285,10 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Altri prodotti...



Vite di regolazione per molla a gas, Vite di regolazione



Cinghia di trasmissione RPP, RPP14



Slitta di regolazione Domino 80, Slitta DOMILINE 80 con contatore e ...



Cerniera a testa piatta a saldare, Acciaio



Riduttore coassiale a treni paralleli, da 0.13 a 0.49 - a treni para...



Magnete cilindrico di fermo, Magnete di fermo cilindrico



Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli, Plastica lavorata (delrin)



Riduttore ad alberi paralleli, da 0.78 a 3.70 Nm



Rinvio angolare a T, da 0.66 a 1.77 Nm



Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio 20NCD2



Guida lineare su binario Drylin® T, fino al 7000 N



Ingranaggio dritto in plastica, Plastica lavorata (delrin)

Prodotti correlati



Guida di scorrimento a rotelle, Sistema di ancoraggio



Testa orientabile, Corta



Rotaia a rulli Floway2®, Rotaia a rulli



Cylindrical brush track, For gentle conveying and handling