

# Guida laterale a rullini



## RAG



## Per la guida di prodotti

- Lunghezza: 1000 mm
- Materiali:
  - Profiato e perni: inox
  - Rotelle: acetale



### Accessorio

- Sistema di ancoraggio RAG-M8



RAG45-1000 (1 fila di rotelle)


### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	6+
Sc. Prezzo	-10%	Su richiesta	

Codice	W1	W2	L (mm)	N. di file di rullini	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit.
RAG45-1000	45	33	1000	1	2,41	✓	145,72 €
RAG70-1000	70	58	1000	2	3,50	✓	168,98 €
RAG96-1000	96	84	1000	3	4,60	✓	217,54 €
RAG120-1000	120	108	1000	4	5,75	✓	285,10 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



BETASS  
Copiglia beta, Beta



CHA38\_SS  
Cerniera su facciata ad avvitare inox, Su facciata



INS\_SS  
Boccola autofilettante Inox, Inox



ZG2  
Ingranaggio dritto in plastica, Plastica lavorata (delrin)



SH0  
Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli, Acciaio 20NCD2



AXTR  
Puleggia folle, Perno




GB-RA  
Ingranaggio dritto ottone, Ottone CuZn39Pb3



CHMR40  
Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 57 Nm



SH2  
Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli, Acciaio 20NCD2



B  
Ingranaggio conico - Acciaio 60C40, 1:1



MFB\_MHB  
Ingranaggio conico in plastica stampata, 1.5:1



SHTC  
Tavola lineare Drylin®, Nessuna manutenzione

## Prodotti correlati



RAG-12-M8  
Guida di scorrimento a rotelle, Sistema di ancoraggio



TOC  
Testa orientabile, Corta



RAGFLOW  
Rotaia a rulli Floway2®, Rotaia a rulli