

Guida laterale a rullini



RAG



Per la guida di prodotti

- Lunghezza: 1000 mm
- Materiali:
 - Profiato e perni: inox
 - Rotelle: acetale



Accessorio

- Sistema di ancoraggio RAG-M8



RAG45-1000 (1 fila di rotelle)

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	6+
Sc. Prezzo	-10%	Su richiesta	

Codice	W1	W2	L (mm)	N. di file di rullini	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit.
RAG45-1000	45	33	1000	1	2,41	✓	145,72 €
RAG70-1000	70	58	1000	2	3,50	✓	168,98 €
RAG96-1000	96	84	1000	3	4,60	✓	217,54 €
RAG120-1000	120	108	1000	4	5,75	✓	285,10 €


*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



PF60

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 118 Nm



PM2

Coppia ruota e vite senza fine, Plastica lavorata (delrin)



SEH

Attrezzo di bloccaggio a tirante, A tirante - inox



BAG-MI

Anello di serraggio con intaglio e maniglia a leva, Acciaio



CHV

Motovariatore meccanico, da 0,18 a 1,5kW



CHA135

Cerniera ad avvitare, 135 gradi



RBGpl

Ruota fissa con piastra, Acciaio - gomma grigia



TCSH

Tenditore per catena automatico, Con pattino



BSM

Pressore a molla con esagono incassato,



MEB

Ingranaggio conico in plastica stampata, 1:1



GTCSS

Rullo tendicinghia, Per ambienti aggressivi



PW_PWG05

Vite senza fine di precisione, Acciaio

Prodotti correlati



RAG-12-M8

Guida di scorrimento a rotelle, Sistema di ancoraggio



TOC

Testa orientabile, Corta



RAGFLOW

Rotaia a rulli Floway2®, Rotaia a rulli