

Contatto acciaio/acciaio
o inox/inox

RAS
RASs





- **A norma DIN 71802**
- Angolo di lavoro:
Laterale $\pm 15^\circ$
Frontale e posteriore $\pm 18^\circ$
- Materiale:
Acciaio zincato passivato
Inox 303
- La sfera è trattenuta in sede da un fermo
- Filettatura a sinistra: solo la filettatura femmina è inclinata a sinistra

in acciaio
o inox



Vantaggi

- Resiste all'usura



Misure	Fissaggio A/F	Forza statica max. kp radiale e assiale
M5	7	30
M6	8	70
M8	11	150
M10	13	200
M12	13	200

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+
Sc.	Prezzo	-15%	-20%	-30%	Su richiesta

Codice												Stock*	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5	
Acciaio	Inox	d1	d2	D4	L1	L2	L3	L4	L5	L6	R	Acciaio	Inox	Acciaio	Inox
Filettatura a destra															
RAS5	RAS5/SS	8	M5	8	28,5	22,0	10,2	25,0	10,2	9,0	6,4	✓	✓	4,83 €	7,12 €
RAS6	RAS6/SS	10	M6	10	32,5	25,0	11,5	30,0	12,5	11,0	7,5	✓	✓	5,01 €	7,28 €
RAS8	RAS8/SS	13	M8	13	39,5	30,0	14,0	38,0	16,5	13,0	9,7	✓	✓	6,11 €	9,29 €
RAS10	RAS10/SS	16	M10	16	47,0	35,0	15,5	47,5	20,0	16,0	12,0	✓	✓	8,25 €	16,46 €
RAS12	RAS12/SS	16	M12	16	47,0	35,0	15,0	47,5	20,0	16,0	12,0	✓	✓	11,62 €	19,29 €
Filettatura a sinistra															
RAS5L	-	8	M5	8	28,5	22,0	10,5	25,0	10,2	9,0	6,4	✓	-	5,59 €	-
RAS6L	-	10	M6	10	32,5	25,0	11,5	30,0	12,5	11,0	7,5	✓	-	5,64 €	-
RAS8L	-	13	M8	13	39,5	30,0	14,0	38,0	16,5	13,0	9,7	✓	-	6,75 €	-
RAS10L	-	16	M10	16	47,0	35,0	15,5	47,5	20,0	16,0	12,0	✓	-	8,90 €	-
RAS12L	-	16	M12	16	47,0	35,0	15,0	47,5	20,0	16,0	12,0	✓	-	13,79 €	-

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



DB

Ingranaggio conico in acciaio, 2:1



ACLERP

Rulliera, Con guida laterale



BLHT70

Rinvio angolare a T, da 26 a 128 Nm



PRFSRAD

Sistema di chiusura per profili alluminio, Serratura doppia rapida a...



SLBW

Pistoncino a molla, Da saldare - Acciaio



PSPE20

Conical flexible shaft handle Ø20, Black PVC



VCMB

Vite di giunzione metallo/legno, Inox



SCH

Attrezzo di bloccaggio a tirante, A tirante orizzontale - acciaio



TM_CTM_CTF

Accessori per ventosa, Inserto per ventosa - A scatto



UCF

Cuscinetto a flangia quadrata in ghisa, Ghisa



CHMR75

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 298 Nm



H0

Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°, Acciaio 20NCD2

Prodotti correlati



IBJ

Snodo angolare a 180°, Acciaio



CNA-CNG

Staffa di montaggio per molla a gas, Staffa di montaggio a squadra p...



COA-COG

Staffa di montaggio per molla a gas, Staffa di montaggio piana per s...



IBJss

Snodo angolare, Inox