

Contatto acciaio/acciaio
o inox/inox

RAS
RASs





- A norma DIN 71802
- Angolo di lavoro:
Laterale $\pm 15^\circ$
Frontale e posteriore $\pm 18^\circ$
- Materiale:
Acciaio zincato passivato
Inox 303
- La sfera è trattenuta in sede da un fermo
- Filettatura a sinistra: solo la filettatura femmina è inclinata a sinistra

in acciaio
o inox



Vantaggi

- Resiste all'usura



Misure	Fissaggio A/F	Forza statica max. kp radiale e assiale
M5	7	30
M6	8	70
M8	11	150
M10	13	200
M12	13	200

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+
Sc.	Prezzo	-15%	-20%	-30%	Su richiesta

Codice												Stock*		Prezzo unit. da 1 a 5		
Acciaio	Inox	d1	d2	D4	L1	L2	L3	L4	L5	L6	R	Acciaio	Inox	Acciaio	Inox	
Filettatura a destra																
RAS5	RAS5/SS	8	M5	8	28,5	22,0	10,2	25,0	10,2	9,0	6,4	✓	✓	4,83 €	7,12 €	
RAS6	RAS6/SS	10	M6	10	32,5	25,0	11,5	30,0	12,5	11,0	7,5	✓	✓	5,01 €	7,28 €	
RAS8	RAS8/SS	13	M8	13	39,5	30,0	14,0	38,0	16,5	13,0	9,7	✓	✓	6,11 €	9,29 €	
RAS10	RAS10/SS	16	M10	16	47,0	35,0	15,5	47,5	20,0	16,0	12,0	✓	✓	8,25 €	16,46 €	
RAS12	RAS12/SS	16	M12	16	47,0	35,0	15,0	47,5	20,0	16,0	12,0	✓	✓	11,62 €	19,29 €	
Filettatura a sinistra																
RAS5L	-	8	M5	8	28,5	22,0	10,5	25,0	10,2	9,0	6,4	✓	-	5,59 €	-	
RAS6L	-	10	M6	10	32,5	25,0	11,5	30,0	12,5	11,0	7,5	✓	-	5,64 €	-	
RAS8L	-	13	M8	13	39,5	30,0	14,0	38,0	16,5	13,0	9,7	✓	-	6,75 €	-	
RAS10L	-	16	M10	16	47,0	35,0	15,5	47,5	20,0	16,0	12,0	✓	-	8,90 €	-	
RAS12L	-	16	M12	16	47,0	35,0	15,0	47,5	20,0	16,0	12,0	✓	-	13,79 €	-	

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...




EHD08-9

Riduttore coassiale,
da 35 a 50 Nm



CHA135

Cerniera ad avvitare,
135 gradi



GBMz

Dado per vite a sfere,
Dado cilindrico a
circuiti multipli



CLQassortiment

Cuscinetti a sfere -
Accessorio, Spessori
metallici centesimali



PPOss

Piastrina con anello,
Inox



H0

Ingranaggio elicoidale
ad assi incrociati a
90°, Acciaio 20NCD2




TK_UUQP

Manicotto a sfere
autoallineante
Topball,
Autoallineante Topball



G0

Ingranaggio dritto
acciaio, Acciaio
20NCD2




RDERSS

Tenditore, a serraggio
manuale inox



D-PAR_SS

Piedino antivibrante
parabolico, inox



CXS

Anello di arresto
esterno DIN471,



MDR_SS

Grillo con chiodo ad
occhiello, Inox

Prodotti correlati



CNA-CNG

Staffa di montaggio
per molla a gas,
Staffa di montaggio a
squadra p...



COA-COG

Staffa di montaggio
per molla a gas,
Staffa di montaggio
piana per s...



RAS

Snodo angolare a 90°
DIN171802, Inox



IBJ

Snodo angolare a
180°, Acciaio