

# Ruota con fascia in gomma grigia

## RBG

## Carico medio fino a 120 kg

- Ruota di tipo semi-industriale costituita da una fascia in gomma piena semi-elastica
- Materiale:
  - Fascia in gomma, colore grigio, vulcanizzata 85° shore
  - Corpo centrale in polipropilene
- Mozzo liscio
- T°. d'utilizzo: -20 °C a +60 °C

### Vantaggi

- Ruota morbida e silenziosa
- Assorbe gli urti e le vibrazioni
- Non danneggia i pavimenti

Assorbe il rumore



ØD



B



C



ØA

### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	30+
Sc.	Prezzo -5%	Su richiesta	

Codice	ØD	B	C	ØA	Carico ammesso (kg)	Stock*	Prezzo unit. 1 a 9
RBG50-22/ML	50	22	28	8	40	✓	1,48 €
RBG60-24/ML	60	24	28	8	50	✓	1,89 €
RBG80-23/ML	80	23	28	8	65	-	2,97 €
RBG100-26/ML	100	26	28	8	75	✓	3,53 €
RBG100-32/ML	100	32	34	10	100	-	4,27 €
RBG125-32/ML	125	32	34	10	120	-	5,52 €

Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



D-PAR\_SS  
Piedino antivibrante  
parabolico, inox



MSP38  
Inserto con piastrina a  
incollare  
Masterplate®,  
Cilindrico Ø38 con...



SLV  
Attrezzo di bloccaggio  
a leva verticale, A  
leva verticale - acciaio



PR40  
Piede fissabile con  
snodo - poliammide, Ø  
40



E60B  
Riduttore a rinvio  
angolare, da 4.50 a  
24 Nm



AT5M AT10M  
Cinghia aperta al  
metro tipo AT, AT5  
Poliuretano armatura  
in acciaio




SUPss  
Calettatore di  
bloccaggio  
autocentrante inox,  
Senza ghiera



HTD5\_09  
Puleggia dentata di  
trasmissione tipo  
HTD, HTD5 Alluminio



LVT  
Mini martinetto  
motorizzato 2A, 2  
ampere



PF70  
Riduttore a ruota e  
vite senza fine, fino a  
164 Nm



NSU  
Supporto per sensore,  
Morsetto universale  
base a 90°



FHCSS  
Vite a testa svasata  
piana, Inox A2 - DIN  
7991

## Prodotti correlati



RBGtc  
Ruota girevole a foro  
centrale, Acciaio -  
gomma grigia - a  
doppio bl...



RBGpl  
Ruota fissa con  
piastra, Acciaio -  
gomma grigia



RBGtc  
Ruota girevole a foro  
centrale, Acciaio -  
gomma grigia



RBGpl  
Ruota girevole con  
piastra, Acciaio -  
gomma grigia