

Ruota con fascia in gomma grigia

RBG

Carico medio fino a 120 kg

- Ruota di tipo semi-industriale costituita da una fascia in gomma piena semi-elastica
- Materiale:
 - Fascia in gomma, colore grigio, vulcanizzata 85° shore
 - Corpo centrale in polipropilene
- Mozzo liscio
- T°. d'utilizzo: -20 °C a +60 °C

Vantaggi

- Ruota morbida e silenziosa
- Assorbe gli urti e le vibrazioni
- Non danneggia i pavimenti

Assorbe il rumore



ØD



B



C



ØA

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	30+
Sc.	Prezzo -5%	Su richiesta	

Codice	ØD	B	C	ØA	Carico ammesso (kg)	Stock*	Prezzo unit. 1 a 9
RBG50-22/ML	50	22	28	8	40	✓	1,48 €
RBG60-24/ML	60	24	28	8	50	✓	1,89 €
RBG80-23/ML	80	23	28	8	65	-	2,97 €
RBG100-26/ML	100	26	28	8	75	✓	3,53 €
RBG100-32/ML	100	32	34	10	100	-	4,27 €
RBG125-32/ML	125	32	34	10	120	-	5,52 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...




BLHB50

Rinvio angolare ad albero cavo, fino a 30 Nm



PCS62SS

Pignone a catena - Inox, 15.875mm (DIN 08B-1)




M2

Coppia ruota e vite senza fine, Plastica lavorata (delrin)



PATAF100-PAMF100

Piede fissabile con base lamiera Ø100, Ø 100



H0

Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°, Plastica lavorata



SLBWSS

Pistoncino a molla, Da saldare - inox



BDP1R

Braccio di reazione, Serraggio standard



SSB

Ingranaggio conico inox, 1:1



BOXINS300

Inserto autofrettante, Box kit per materiali



SVT_CH

Martinetto a vite - Montaggio con



PF60

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a



PRF_SDD_1820

Supporto per sensore Ø18 e Ø20, ø18 e ø20

Prodotti correlati



RBGtc

Ruota girevole a foro centrale, Acciaio - gomma grigia - a doppio bl...



RBGpl

Ruota fissa con piastra, Acciaio - gomma grigia



RBGtc

Ruota girevole a foro centrale, Acciaio - gomma grigia



RBGpl

Ruota girevole con piastra, Acciaio - gomma grigia