

Ruota con piastra

Carico medio fino a 110 kg

RBGPL

- Ruota con supporto girevole di tipo semi-industriale con foro centrale

- Sistema girevole garantito da due giri di sfere
- Ruota con supporto girevole a doppio bloccaggio: il bloccaggio e lo sbloccaggio si ottengono mediante una pressione del piede sul pedale
- Mozzo liscio
- Materiale:
Forcella: in lamiera d'acciaio stampata e zincata
Ruota con fascia in gomma, colore grigio, vulcanizzata 85° shore (vedere **RBG**)
- T°. d'utilizzo: -20 °C a +60 °C

Supporto girevole



Vantaggi

- Morbida e silenziosa
- Assorbe gli urti e le vibrazioni
- Antitraccia



ØD



B



H



L



M



ØT



ØK

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	30+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØD	B	H	L	M	ØT	ØK	Diametro d'ingombro	Carico ammesso (kg)	Stock*	Prezzo unit.
											1 a 9
Supporto fisso											
RBG50/PL/F	50	22	76	67x52	50x36	6	-	45	45	✓	3.06 €
RBG60/PL/F	60	24	85	67x52	50x36	6	-	55	55	✓	3.29 €
RBG80/PL/F	80	23	106	65x54	50x36	6	-	65	65	✓	4.29 €
RBG100/PL/F	100	26	122	67x60	46x46	6	-	75	75	-	5.77 €
RBG125/PL/F	125	32	157	95x68	73x44	8	-	110	110	✓	6.97 €
Supporto girevole											
RBG50/PL/P	50	22	76	64x48	50x36	6	98	45	45	✓	4.08 €
RBG60/PL/P	60	24	85	64x48	50x36	6	110	55	55	✓	4.84 €
RBG80/PL/P	80	23	106	64x48	50x36	6	138	65	65	✓	6.19 €
RBG100/PL/P	100	26	123	64x48	50x36	6	166	75	75	✓	7.44 €
RBG125/PL/P	125	32	161	90x70	70x50	8	216	110	110	✓	14.27 €
Supporto girevole a doppio bloccaggio											
RBG50/PL/PDB	50	22	76	64x48	50x36	6	172	45	45	-	5.68 €
RBG60/PL/PDB	60	24	85	64x48	50x36	6	172	55	55	✓	6.05 €
RBG80/PL/PDB	80	23	106	64x48	50x36	6	188	65	65	✓	7.60 €
RBG100/PL/PDB	100	26	123	64x48	50x36	6	188	75	75	✓	8.88 €
RBG125/PL/PDB	125	32	161	90x70	70x50	8	220	110	110	✓	15.84 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



R203

Molla per stampi
ISO10243, Leggero



PRF-SRA-78

Sistema di chiusura
per profili alluminio,
Serratura rapida
autobloc...



PLM-C

Magnete piatto di
fermo, Magnete di
fermo piatto



RJUM05

Supporto per boccola
Drylin R®, Chiuso -
Corto



UGH25

Unità di guida tipo H,
Per martinetti Ø25



PARF110

Piede senza snodo,
Piede snodato
oscillante fissabile
Ø110



COA-COG

Staffa di montaggio
per molla a gas,
Staffa di montaggio
piana per s...



AT5-25ECO

Puleggia dentata di
posizionamento tipo
AT, Serie economica -
AT5 al...




PRF JL5

Panel accessories,
Guarnizione - Ø 5mm



SHW

Rondella semplice ,
Acciaio



PF45

Riduttore a ruota e
vite senza fine, fino a
40 Nm



NSU

Supporto per sensore,
Morsetto universale
base a 90°

Prodotti correlati



RBNtc

Ruota girevole a foro
centrale, Acciaio -
caucciù - a doppio
blocca...



RPCpl

Ruota girevole a
doppio bloccaggio,
Acciaio - poliammide



RPCplss

Ruota girevole a
doppio bloccaggio,
Inox - poliammide



RBG

Ruota, Rivestimento
in gomma - nucleo in
polipropilene