

Ruota con foro centrale

RBGTC

Carico medio fino a 120 kg

- Ruota con supporto girevole di tipo semi-industriale con foro centrale

- Sistema girevole garantito da due giri di sfere
- Ruota con supporto girevole a doppio bloccaggio: il bloccaggio e lo sbloccaggio si ottengono mediante una pressione del piede sul pedale
- Mozzo liscio
- Materiale:
 - Forcella: in lamiera d'acciaio stampata e zincata
 - Ruota con fascia in gomma, colore grigio, vulcanizzata 85° shore (vedere RBG)
- T°. d'utilizzo: -20 °C a +60 °C

Supporto girevole



Vantaggi

- Morbida e silenziosa
- Assorbe gli urti e le vibrazioni
- Antitraccia



ØD



B



H



ØE



ØK

SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 10+ | 30+ |
|-----|--------|-----|--------------|
| Sc. | Prezzo | -5% | Su richiesta |

| Codice | ØD | B | H | ØE | Diametro d'ingombro | | Carico ammesso (kg) | Stock* | Prezzo unit. 1 a 9 |
|--|-----|----|-----|----|---------------------|-----|---------------------|---------|--------------------|
| | | | | | ØK | ØK | | | |
| Supporto girevole | | | | | | | | | |
| RBG50/TC/P | 50 | 22 | 76 | 10 | 98 | 45 | ✓ | 3,84 € | |
| RBG60/TC/P | 60 | 24 | 85 | 10 | 110 | 55 | ✓ | 4,36 € | |
| RBG80/TC/P | 80 | 23 | 105 | 10 | 138 | 65 | ✓ | 5,60 € | |
| RBG100/TC/P | 100 | 26 | 121 | 10 | 166 | 75 | - | 6,84 € | |
| RBG125/TC/P | 125 | 32 | 158 | 13 | 216 | 110 | ✓ | 10,48 € | |
| Supporto girevole a doppio bloccaggio | | | | | | | | | |
| RBG50/TC/PDB | 50 | 22 | 76 | 10 | 172 | 45 | - | 5,68 € | |
| RBG60/TC/PDB | 60 | 24 | 85 | 10 | 172 | 55 | ✓ | 5,89 € | |
| RBG80/TC/PDB | 80 | 23 | 105 | 10 | 188 | 65 | ✓ | 7,05 € | |
| RBG100/TC/PDB | 100 | 26 | 121 | 10 | 188 | 75 | ✓ | 10,00 € | |
| RBG125/TC/PDB | 125 | 32 | 158 | 13 | 220 | 110 | ✓ | 14,66 € | |

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



GLT3-46A

Guide telescopiche acciaio con ammortizzatore, Estensione totale



Gal-cardan

Giunto cardanico semplice serie eco, Sollecitazioni leggere




NTM

Grano punta in nylon, punta in nylon



PSG155

Ingranaggio dritto di precisione, Inox 316



VKM

Dado quadrato in acciaio, Acciaio - 1 filetto




GE_C

Snodo sferico, Cromo duro/PTFE



G-ECO

Ingranaggio dritto acciaio - serie ECO, Acciaio C45



PB

Cuscinetto in plastica, Plastica - materiale sfere : inox



PRF_SDD

Supporto per sensore Ø12, Ø12



NCT

Giunto di collegamento, Ad



RBGpl

Ruota girevole a doppio bloccaggio,



MDPOT

Potenzimetro,

Prodotti correlati



RBG

Ruota, Rivestimento in gomma - nucleo in polipropilene



RPCtc

Ruota girevole a foro centrale, Acciaio - Poliammide



RBNtc

Ruota girevole a foro centrale, Acciaio - caucciù



RPCtcss

Ruota girevole a foro centrale, Inox - Poliammide - a doppio bloccag...